

USB C Multiport Adapter - USB-C naar 4K 60Hz HDMI 2.0, 100W Power Delivery Pass-Through, 3-Port USB 3.0 Hub met Audio - USB-C Mini Dock - USB Type-C Travel Dock

Productcode: DKT30ICHPD



Deze USB-C multiport adapter (compatibel met DP 1.4) verandert uw iPad Pro, Surface Pro 7, Google Pixelbook en andere USB-C™ tablets and laptops in een performant werkstation, overal waar u heen gaat. De USB Type-C multiport adapter biedt 4K 60Hz HDMI (HDR10) video output, een USB Type-C™ poort (data/voeding), twee USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps) poorten en een TRRS 4-kanaals audiopoort voor headset en microfoon, allemaal via één aansluiting op de USB-C of Thunderbolt 3™ poort van uw laptop.

De adapter biedt ook geavanceerd opladen via USB 100W Power Delivery 3.0.

Het mobiele dock ondersteunt resoluties tot 4K 60Hz (4096 x 2160p) op één HDMI scherm wanneer het is aangesloten op apparaten die DP 1.4 ondersteunen.

De USB-C naar USB 3.2 Gen 1 hub biedt u twee USB-A poorten (één BC 1.2 laadpoort) en een USB-C poort (gedeeld voor voeding of data) voor de aansluiting van uw USB apparaten.

Met ondersteuning voor USB Power Delivery 3.0 (tot 100W), kunt u met de USB Type-C multiport adapter uw laptop voeden en opladen en uw randapparaten voeden, wanneer u aangesloten bent op een USB-C voedingsadapter. De multiport adapter verbruikt zelf 8 W, waardoor 92 W overblijft voor het opladen van uw hostapparaat. Met PD 3.0 beschikt deze adapter over Fast Role Swap om USB-dataverstoring te voorkomen bij omschakeling van voedingsbronnen (USB-C voedingsadapter naar busvoeding).

NB: Voor volledige functionaliteit van de adapter moet de USB-C poort van uw laptop USB Power Delivery ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **5-IN-1 FUNCTIONALITEIT:** USB-C multiport adapter (USB 3.1/3.2 Gen 1 5 Gbps) met DP 1.4 Alt Mode ondersteunt tot 4K 60Hz HDMI 2.0 (HDR) video, 2-poorts USB-A hub (1x BC1.2 snelladen), TRRS audio voor headset/microfoon en 1x USB-C (data + Power Delivery 3.0)
- **KABELLOZE USB-C HOSTVERBINDING:** USB C multiport adapter heeft een ingebouwde, gecentreerde USB-C connector voor een directe aansluiting op iPad Pro, Surface Pro 7, Google Pixelbook en andere USB-C tablets, Chromebooks en laptops
- **BETROUWBARE PRESTATIES:** Gevoed via de USB bus of externe USB-C voedingsadapter; 100W Power Delivery 3.0 passthrough (8W voor adapter/ 92W voor opladen laptop); Voorkomt videoflikkering, uitval ven te grote stroomafname zoals bij vele andere hubs
- **DRAAGBAAR EN COMPACT:** Draagbaar docking station dat makkelijk kan worden meegenomen in een aparte laptotas of op de laptop aangesloten blijven voor comfortabel gebruik onderweg, tijdens zakenreizen of thuiswerken
- **COMPATIBILITEIT MET VELE BESTURINGSSYSTEMEN:** deze universele USB Type-C multiport adapter ondersteunt alle belangrijkste besturingssystemen zoals Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS; Automatische installatie van drivers

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	1

Poorten	5
Interface	USB 3.2 Gen 1
Bus type	USB-C
USB pass-through	Ja
Chipsetcode	VIA Labs - VL102
	VIA Labs - VL817
	Parade - PS186

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps
Maximale digitale resoluties	4K 60Hz
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Connector(en)

Externe poorten	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Fast-Charge)
	1 - HDMI
	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - 3,5 mm audio
Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Besturingssystemen	macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0)
	macOS Monterey (12.0)
	macOS Ventura (13.0)
	macOS Sonoma (14.0)
	macOS Tahoe (26.1)
	Windows 8.1, Windows 8, Windows 10, Windows 11,

Windows 11 ARM, Chrome OS, iPadOS, Android,

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten

Host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode ondersteunen).

Voeding

Voedingsbron

Bus Powered and Host USB-C Power Adapter

Power Delivery

100W

Vermogensopname

8W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

0 to +45

Opslagtemperatuur

-10 to +70

Vochtigheid

10% tot 85% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur

Grijs

Lengte product

1.3 in [3.2 cm]

Breedte product

3.5 in [9.0 cm]

Hoogte product

0.3 in [0.8 cm]

Gewicht product

2.9 oz [83.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal

1

Lengte Verpakking

5.6 in [14.3 cm]

Breedte Verpakking

6.8 in [17.3 cm]

Hoogte Verpakking

1.3 in [3.2 cm]

Verzendgewicht (verpakt)

3.5 oz [98.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - USB-C Multiport Adapter

1 - Product Documentatie

Garantiebepalinge
n

Warranty

3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.