

USB-C Multiport Adapter, 4K 60Hz HDMI 2.0b, HDR, USB 3.2 Gen 2 10Gbps Hub (2xUSB-C, 1xUSB-A), 100W PD Pass-Through, Mini Travel Dock, 30cm Kabel, Laptop Docking Station, USB Type-C Travel Adapter

Productcode: DKT31CH2CPD3



Deze USB-C multiport adapter met DP 1.4 ondersteunt 4K 60Hz HDMI® (HDR) en transformeert een USB-C™ laptop of tablet in een workstation, waar u ook naartoe gaat.

Het draagbare dockingstation biedt 4K 60Hz HDMI video-output, twee USB 3.2 Gen 2 Type-C (10Gbps) poorten, één USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) poort, en een Gigabit Ethernet-poort (PXE en WoL ondersteuning) allemaal via één aansluiting op de USB-C of Thunderbolt 3/4™ poort van uw laptop. Een USB-C DisplayPort 1.4 Alt-Mode poort is vereist voor 4K 60Hz HDMI output.

De USB-hub beschikt over twee USB-C (10Gbps) poorten en een USB-A (10Gbps) poort voor het aansluiten van maximaal drie USB-randapparaten. De USB PD-poort maakt het mogelijk de hostlaptop op te laden. USB PD is alleen beschikbaar wanneer een USB-C power adapter aangesloten is op de PD pass-through poort. Sluit een USB-C power adapter aan om deze als zelfstandige lader te gebruiken voor USB-randapparatuur. De extra lange USB-C hostkabel van 30cm zorgt voor een groter bereik en extra flexibiliteit bij de installatie.

Voor gebruik onderweg kan de USB-C-adapter werken met busvoeding alleen, of met een USB-C power adapter om het opladen van laptops en randapparatuur mogelijk te maken. Het dockingstation is lichtgewicht en voorzien van een ingebouwde wraparound USB-C hostkabel.

De StarTech.com Connectivity Tools is ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en is de enige software suite op de markt die werkt met een breed scala aan IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

- Advanced Windows Layout Utility: Vensterinstelling configureren en opslaan.
- Mac Address Pass-Through Utility: Netwerkbeveiliging verbeteren.

- USB Event Monitoring Utility: Aangesloten USB-apparaten traceren en loggen.
- Wi-Fi Auto Switch Utility: Zorgt voor snelle toegang tot hogere netwerksnelheden via bekabeld LAN.

Voor meer informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools applicatie te downloaden, kunt u terecht op: www.startech.com/connectivity-tools

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Verbindt een laptop met een 4K 60Hz HDMI-monitor en creëer hiermee een efficiënt werkplek
- Laad een laptop en USB-randapparatuur tot 100W op dankzij USB Power Delivery 3.0

Eigenschappen

- **6-IN-1 USB-C MULTIPORT ADAPTER:** Uitgerust met 4K 60Hz HDMI (HDR), 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps), 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps), Gigabit Ethernet, en een USB-C-poort voor 100W USB-C Power Delivery 3.0 Pass-Through - 4K 30Hz op DP 1.2 Alt-Mode hosts
- **USB 3.2 GEN 2 HUB EN OPLADEN:** De docking station beschikt over hub met charging en 2x USB-C + 1x USB-A poorten - Sluit een USB-C power adapter aan om apparaten op te laden zonder hostverbinding (apparaten met hoog verbruik kunnen meer stroom nodig hebben)
- **INGEBOUWDE KABEL:** 30cm kabel voor groter bereik vermindert belasting van de poort/connector op 2-in-1 apparaten zoals Surface Pro 7/iPad Pro/HP Elite x2/laptops op riser stands - Verborgen kabelontwerp voor veilige opslag tijdens het reizen
- **BETROUWBARE PRESTATIES:** USB-busvoeding of externe USB-C power adapter - 100W Power Delivery 3.0 pass through met 15W gereserveerd voor adapter voorkomt videoflikkering, apparaatuitval of overmatig stroomverbruik - tot 85W voor opladen via host
- **COMPATIBILITEIT:** Mini dock is compatibel met USB-C laptops, Ultrabooks, Chromebooks, USB4 en

Thunderbolt 3/4 laptops van HP, Dell, Lenovo, MacBooks (Intel & M1 Pro/Max processors) en Surface - Werkt met Windows, macOS, iPadOS, Android, Linux & Chrome OS

- **DRAAGBAAR & COMPACT:** Draagbaar USB Type-C laptop docking station met wraparound kabel is ontworpen voor vervoer in een laptoptas. Handig voor on-the-go gebruik tussen kantoor, thuishkantoor, gedeelde kantoorruimtes en zakenreizen

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Ondersteunde schermen	1
Interface	USB 3.2 Gen 2
Bus type	USB-C
Chipsetcode	Realtek - RTD2172L
	Realtek - RTL8153B
	VIA - VL822
	VIA - VL103

Prestaties

Wake On Lan	Ja
Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
PXE	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

Connector(en)

Externe poorten	2 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
-----------------	--

		1 - HDMI
		1 - RJ-45
		1 - USB 3.2 Type-A (9 Pin, Gen 2, 10Gbps, 7.5W Power)
		1 - USB Type-C (24 pin) Enkel USB Power Delivery
Hostaansluitingen		1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
Software	Besturingssystemen	Windows® 10, 11, 11 ARM<br / >macOS 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1<br / >iPadOS
		Android™ <br / >Linux® 4.x en hoger - Alleen LTS-versies Chrome OS™
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Een hostapparaat met beschikbare USB-C-poort (om volledige adapterfunctionaliteit te kunnen garanderen, moet de USB-C poort van het hostapparaat USB Power Delivery en DP Alt-mode ondersteunen).
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Connectie status/activity LEDs onder GbE poort
Voeding	Voedingsbron	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
	Power Delivery	100W
	Vermogensopname	15W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	0% to 85% (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Kleur	Space grijs
	Type behuizing	Kunststof

Kabellengte	11.8 in [30 cm]
Lengte product	4.9 in [12.5 cm]
Breedte product	2.6 in [6.5 cm]
Hoogte product	1.0 in [2.5 cm]
Gewicht product	3.5 oz [98.0 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	6.8 in [17.2 cm]
Breedte Verpakking	5.6 in [14.3 cm]
Hoogte Verpakking	1.2 in [3.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.9 oz [166.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C Multiport Adapter
-------------	-----------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.