

USB-C Multiport Adapter - 10Gbps USB Type-C Mini Dock met 4K 30Hz HDMI - 100W Power Delivery Passthrough - 3-Port USB Hub, GbE - USB 3.1/3.2 Gen 2 Laptop Dock - 25 cm Cable

Productcode: DKT31CHPDL



Deze USB-C multiport adapter met HDMI® verandert uw MacBook Pro, Dell XPS of andere USB-C™ laptop in een veelzijdig workstation, waar u ook heen gaat. De USB Type-C multiport adapter biedt 4K HDMI videoweergave, een USB Type-C™ poort (data/voeding), twee USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps) poorten en een Gigabit Ethernet poort, allemaal via één adapter aangesloten op de USB-C of Thunderbolt 3™ poort van uw laptop. Bovendien biedt de adapter geavanceerd opladen via USB Power Delivery 3.0 en een extra lange vaste 25 cm kabel voor een groter bereik en dus meer flexibiliteit tijdens de installatie.

Het draagbare docking station verbindt uw laptop met een 4K HDMI scherm (4096 x 2160p) voor een krachtig workstation. Het kan ook worden aangesloten op een ultrabreed scherm.

De USB-C naar USB 3.2 Gen 2 hub biedt u één USB-C poort en twee USB-A poorten waarop u uw nieuwste en oudere USB apparaten kunt aansluiten.

Met ondersteuning voor USB PD 3.0 (tot 100W), kunt u met de USB Type-C multiport adapter uw laptop voeden en opladen en uw randapparaten voeden, wanneer u aangesloten bent op een USB-C voedingsadapter. PD 3.0 beschikt over Fast Role Swap om USB-dataverstoring te voorkomen bij omschakeling van voedingsbronnen (USB-C voedingsadapter naar busvoeding).

De Gigabit Ethernet poort garandeert betrouwbare toegang tot vaste netwerken.

De StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en zijn het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

Advanced Windows Layout Utility: voor het instellen en opslaan van aangepaste vensterindelingen.

MAC Address Pass-Through Utility: om de beveiliging van uw netwerk te verhogen


USB Event Monitoring Utility: voor het monitoren en loggen van aangesloten USB-apparaten

Wi-Fi Auto Switch Utility: om gebruikers snel toegang te geven tot hogere netwerksnelheden via bekabeld LAN

Voor meer informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

NB: Voor volledige functionaliteit van de adapter moet de USB-C poort van uw laptop USB Power Delivery ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **5-IN-1 MULTIPORT USB-C ADAPTER** met USB 3.1/3.2 Gen 2 10 Gbps en 4K 30 Hz HDMI video | 2x USB-A (1x BC 1.2 snelladen), 1x USB-C (data of 100 W Power Delivery) & Gigabit Ethernet
- **EXTRA LANGE KABEL:** USB Type-C multiport adapter met 25 cm vaste kabel voor extra reikwijdte en minder druk op de connector bij 2-in-1 apparaten zoals Surface Pro 7, iPad Pro en laptops op standaarden
- **FLEXIBEL VERMOGEN:** Deze USB-C mini dock wordt via de bus gevoed, of via de USB-C voedingsadapter van uw laptop met 100 W Power Delivery (PD 3.0) passthrough (15 W voor de dock, 85W voor downstream)
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Adapter hub voor USB-C Gen 1/2 Ultrabooks, Chromebooks, Tablets & Thunderbolt 3 laptops zoals HP, Dell, Lenovo, MacBook; Geschikt voor Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS, Android

- **DRAAGBAAR EN COMPACT:** Draagbaar alles-in-1 docking station kan gemakkelijk worden meegenomen in een laptoptas voor comfortabel gebruik zowel op kantoor, thuishkantoor als op zakenreis.
- **CONNECTIVITY TOOLS:** Provided with this device, the application improves performance and security, featuring MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch utilities

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	1
Audio	Ja
Interface	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Bus type	USB-C
USB pass-through	Ja
Chipsetcode	IT6563, RTS5423, RTL8153B

Prestaties

Wake On Lan	Ja
Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
Maximale digitale resoluties	4K 30Hz
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
PXE	Ja
Algemene specificaties	Wake-on-LAN (WoL): Yes
MTBF	293.359 uur

Connector(en)	Type connector(en)	1 - HDMI
		2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps)
		1 - USB Type-C (24 pin) Enkel USB Power Delivery
		1 - Ethernet
	Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Software		
	Besturingssystemen	macOS 10.6, macOS 10.6.2, macOS 10.7, macOS 10.8, macOS Sierra (10.12), macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0)
		macOS Monterey (12.0)
		macOS Ventura (13.0)
		macOS Sonoma (14.0)
		macOS Tahoe (26.1)
		Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Windows 11 ARM, Chrome OS, iPadOS, Android,
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode ondersteunen).
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Verbinding
		1 - Activiteit
Voeding		
	Voedingsbron	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0 to +70
	Opslagtemperatuur	-10 to +55

	Vochtigheid	5% tot 90 % RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Grijs
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
	Kabellengte	9.8 in [250 mm]
	Lengte product	15.0 in [38 cm]
	Breedte product	1.8 in [4.6 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
	Gewicht product	3.1 oz [87.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	4.8 in [12.3 cm]
	Breedte Verpakking	6.4 in [16.3 cm]
	Hoogte Verpakking	1.3 in [3.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	5.5 oz [156.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - USB-C Multiport Adapter
		1 - Quick-Start Handleiding
Garantiebepalingen		
	Warranty	3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.