USB-C Multiport Adapter - USB 3.1 Gen 2 Type-C Aluminium Mini Dock - USB-C naar 4K HDMI of 1080p VGA Video - 10Gbps USB-A & USB-C Hub met GbE - Compatibel met Thunderbolt 3

Productcode: DKT31CHVL

Deze USB-C multiport adapter verandert uw USB-C ® of Thunderbolt™ 3 MacBook Pro, Windows laptop, Chromebook en Android tablet in een werkstation, waar u ook heen gaat. Deze USB 3.1 Gen 2 Type-C hub adapter is ideaal voor op reis en heeft alles wat u nodig heeft: van essentiële HDMI of VGA video-uitgangen tot snellere 10G USB-C en USB-A poorten voor randapparatuur.Allemaal via één extra lange (29 cm) USB-C® vaste hostkabel, die meer flexibiliteit biedt voor moeilijker te bereiken laptop- en tabletaansluitingen.

Deze USB-C multiport adapter heeft zowel een 4K 30 Hz HDMI- als een VGA-poort, zodat u beschikt over twee enkelvoudige video-outputopties voor presentaties in vergaderruimtes of de configuratie van uw werkstation, inclusief ondersteuning voor een ultrabreed beeldscherm.

Het USB-C reisdock wordt via de bus gevoed via een vaste, extra lange (29 cm) hostkabel, voor vele verschillende configuraties. Daardoor hoeft u geen grote voedingsadapter meer mee te nemen. Dit dock kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd, biedt native ondersteuning voor de meeste besturingssystemen, is lichtgewicht (slechts 55 g) en neemt minder ruimte in dan uw smartphone en past dus gemakkelijk in uw laptoptas of aktetas.

Naast de video-uitgangen heeft het draagbare USB-C dock één 10G USB-C poort en een USB-A poort waarop u uw nieuwste en oudere USB apparaten kunt aansluiten.De adapter beschikt ook over een gigabit Ethernet poort voor toegang tot een vast netwerk.

De StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en zijn het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

Advanced Windows Layout Utility: voor het instellen en opslaan van aangepaste vensterindelingen.

MAC Address Pass-Through Utility: om de beveiliging van uw netwerk te verhogen

USB Event Monitoring Utility: voor het monitoren en loggen van aangesloten USB-apparaten

Wi-Fi Auto Switch Utility: om gebruikers snel toegang te geven tot hogere netwerksnelheden via bekabeld LAN

Voor meer informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

• Benut de USB-C poort van uw laptop of tablet om uw connectiviteit naar andere interfaces uit te breiden zoals HDMI en gigabit Ethernet

• Sluit uw laptop aan op een projector en geniet van multimedia content thuis of tijdens presentaties in vergaderruimtes en klaslokalen

• Gebruik een tv met HDMI-poort in een hotelkamer als een extern beeldscherm als u op reis bent

• Sluit uw laptop aan op vast gigabit internet, op plaatsen waar Wi-Fi® niet beschikbaar is

Eigenschappen

• ESSENTIËLE POORTEN: USB-C multiport adapter met 4K 30Hz HDMI of 1080p VGA video, 1x USB-A & 1x USB-C (USB 3.1 Gen 2 10 Gbps Hub), Gigabit Ethernet; neerwaarts compatibel met USB 3.1 Gen 1

• EXTRA LANGE KABEL: Mini dock met 30cm kabel voor eenvoudige setup en minder connectorbelasting bij 2-in-1 apparaten zoals Surface Pro 7, iPad Pro, iPhone 15 (Plus/Pro/Max) en hoger, HP Elite X2 of laptops op verhoogde standaarden zoals Lenovo X1 Carbon

• IDEAAL VOOR PRESENTATIES: USB-C travel dock met zowel VGA als HDMI video; Deze multiport adapter kan worden aangesloten op een monitor of projector in een vergaderruimte of klaslokaal via een USB-C laptop, tablet en smartphone

• EENVOUDIGE INSTALLATIE: Compacte USB 3.2 Gen 2 Type-C multipoortadapter met automatische driverinstallatie en ondersteuning voor Windows, macOS, Chrome OS, iPadOS, iOS en Android

• ONS VOORDEEL: Inclusief connectivity tools voor IT-professionals en IT help-desk support teams met Network MAC Address Pass-Through voor netwerkbeveiliging, WiFi Auto Switching voor betere netwerkprestaties, USB Event Monitoring en Windows Layout

Hardware		
	Garantiebeleid	3 Years
	USB-C apparaat poort(en)	Ja
	USB-C hostverbinding	Ja
	4K ondersteuning	Ja
	Snellaadpoort(en)	Nee
	Ondersteunde schermen	1
	Poorten	2
	Interface	USB 3.2 Gen 2
	Bus type	USB-C
	Chipsetcode	Realtek RTL8153, Genesys Logic - GL3590, ITE Tech - IT6564FN, Silicon Labs - EFM8UB20F32G
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps (USB 3.2/3.1 Gen 2) <br / >2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	Maximale analoge resoluties	2048 x 1280p - 30Hz (VGA)
	Maximale digitale resoluties	3840 x 2160p - 30 Hz (HDMI) Lagere resoluties worden ook ondersteund.
	Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja

	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Auto MDIX	Ja
	Full duplex ondersteuning	Ja
	MTBF	49.444 uur
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - HDMI (19-polig)
		1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
		1 - RJ-45
		1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps)
		1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
	Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Software		
	Besturingssystemen	Windows 7, 8, 8.1, 10, 11, macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, Chrome OS, Android
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode ondersteunen).
Voeding		
	Voedingsbron	Busvoeding
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C ~ 60°C
	Opslagtemperatuur	-20°C ~ 60°C
	Vochtigheid	<90% RV
Fysieke eigenschappen		

	Kleur	Zwart
	Form Factor	Aangesloten kabel
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
	Kabellengte	9.8 in [25 cm]
	Lengte product	14.2 in [36.0 cm]
	Breedte product	2.4 in [6.1 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
	Gewicht product	1.9 oz [54.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	8.3 in [21.0 cm]
	Package Width	5.7 in [14.6 cm]
	Package Height	1.7 in [4.2 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	6.0 oz [170.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - USB-C 10 Gbps Hub met HDMI/VGA
		1 - quick-start handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.