

USB C Multiport Adapter - USB-C naar HDMI or Mini DisplayPort 4K 60Hz, 100W Power Delivery Pass-Through, 4-Port 10Gbps USB Hub - USB Type-C Mini Dock - 30cm Vaste Kabel

Productcode: DKT31CMDPHPD



Deze USB-C multiport adapter met DP 1.4 Alt Mode ondersteunt 4K 60Hz HDMI® en mini DisplayPort en verandert uw MacBook Pro, Dell XPS of andere USB-C™ laptops of tablets in een compleet werkstation, overal waar u heen gaat. De USB Type-C multiport adapter biedt 4K HDMI of mDP videoweergave, drie USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps) poorten waaronder één BC 1.2 oplaadpoort, en één USB-C poort (10 Gbps), allemaal via één verbinding aangesloten op de USB-C of Thunderbolt 3™ poort van uw laptop. Bovendien biedt de adapter geavanceerd opladen via USB Power Delivery 3.0 en een extra lange vaste 30 cm hostkabel voor een groter bereik en dus meer flexibiliteit tijdens de installatie.


Met dit draagbare docking station kunt u uw laptop aansluiten op een 4K 60Hz HDMI of mini DisplayPort scherm (4096 x 2160p) voor een krachtig werkstation. Kan worden gebruikt met een mDP naar DP videoadapter voor de aansluiting van uw DP monitor en kan ook worden aangesloten op een ultrawide monitor.

De USB-C naar USB 3.1 Gen 2 hub biedt u één USB-C poort en twee USB-A poorten waarop u uw oudere USB apparaten kunt aansluiten.

Met ondersteuning voor USB PD 3.0 (tot 100W), kunt u met de USB Type-C multiport adapter uw laptop voeden en opladen en uw randapparaten voeden, wanneer u aangesloten bent op een USB-C voedingsadapter. PD 3.0 beschikt over Fast Role Swap om USB-dataverstoring te voorkomen bij omschakeling van voedingsbronnen (USB-C voedingsadapter naar busvoeding).

NB: Voor volledige functionaliteit van de adapter moet de USB-C poort van uw laptop USB Power Delivery ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **6-IN-1 USB-C MULTIPOINT ADAPTER:** Compacte USB-C adapter met DP 1.4 Alt Mode tot 4K 60Hz (4K 30Hz met DP 1.2) HDMI 2.0b of Mini DisplayPort; 4-Port 10 Gbps USB hub (USB 3.2/3.1 Gen 2): 3x USB-A met 1x BC 1.2 opladen, 2x USB-C (1x PD passthrough, 1x data)
- **EXTRA LANGE KABEL:** USB Type-C multiport adapter met 30cm vaste kabel voor extra reikwijdte en minder belasting van de connector bij 2-in-1 apparaten zoals Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite en laptops op verhogers; Comp. met USB4, Thunderbolt 3 & 4
- **BETROUWBARE PRESTATIE:** Gevoed via de USB bus of externe USB-C voedingsadapter; 100W Power Delivery 3.0 passthrough met 15 W gereserveerd voor adapter ter voorkoming van videoflikkering, uitval van apparaten en te hoog stroomverbruik zoals dat bij andere hubs het geval is; tot 85 W voor het opladen van laptops
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** USB-C mini dock geschikt voor USB-C laptops, Ultrabooks en Chromebooks, plus TB3 laptops zoals HP, Dell XPS 13 9310, Lenovo X1 Carbon 9e Gen, MacBooks (Intel & M-serie), Surface Laptop 4; Windows, macOS, iPadOS, Android en Chrome OS
- **4K 60HZ MET DP 1.4 ALT MODE:** Ondersteunt 4K 60Hz bij hostapparaten met DP 1.4 Alt Mode (minimaal Intel 11e Gen); bij hostapparaten met DP 1.2 Alt Mode ondersteunen is de max. videoresolutie 4K 30Hz; geschikt voor DisplayPort monitors via mDP/DP kabel
- **COMPACT DESIGN:** Alles-in-1 USB-C multiport adapter dongle is gemaakt van duurzaam aluminium en kan eenvoudig worden meegenomen in een laptoptas voor comfortabel gebruik onderweg, in gedeelde kantoren of op zakenreizen; geschikt voor 5 Gbps USB-C poorten

Hardware

Garantiebeleid

3 Years

4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	1
Poorten	7
Audio	Nee
Interface	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Bus type	USB 3.2 Gen 2
USB pass-through	Ja
Chipsetcode	Realtek - RTD2142S
	VIA Labs - VL103
	VIA Labs - VL822
	VIA Labs - VL160
	Terminus - FE8.1

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps bij USB-C poort 10 Gbps bij USB-A poorten
Maximale kabellengte	11.8 in [30 cm]
Maximale digitale resoluties	4K 60Hz (bij hostapparaten die DP 1.4 Alt Mode ondersteunen) 4K 30Hz (bij hostapparaten die DP 1.2 ondersteunen)

Connector(en)

Type connector(en)	1 - HDMI (19-polig)
	1 - Mini DisplayPort
	3 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps)
	1 - USB Type-C (24 pin) Enkel USB Power Delivery
	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

Hostaansluitingen		1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
Software	Besturingssystemen	Windows® 8.1, 10, 11, 11 ARM<br / >macOS 10.13 t/m 10.15, 11, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1<br / >Chrome OS™, Ubuntu 18.04, 20.04, iPadOS, Android
	Speciale opmerkingen / vereisten	
	Systeem- en kabelvereisten	Host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode ondersteunen).
Voeding		
	Voedingsbron	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
	Power Delivery	100W
	Vermogensopname	15W
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Space grijs
	Kabellengte	11.8 in [30 cm]
	Lengte product	4.6 in [11.6 cm]
	Breedte product	1.8 in [4.7 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
	Gewicht product	3.0 oz [84.3 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	4.8 in [12.1 cm]
	Breedte Verpakking	6.5 in [16.4 cm]
	Hoogte Verpakking	1.3 in [3.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	5.4 oz [152.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - USB-C Multiport Adapter

1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.