

Acoplador LC a LC de Fibra - Jack Keystone Dúplex LC a LC - Acoplador Keystone LC/UPC de Fibra Óptica

ID del Producto: DMFKSLCLCCOUPLE



Conecte dos cables de fibra dúplex LC con extremos pulidos UPC para ampliar una conexión de red, utilizando este acoplador Keystone LC a LC. El acoplador de fibra hembra a hembra mantiene una integridad óptima de la señal a la vez que consigue una baja pérdida de inserción que supera los estándares del sector.

El acoplador de fibra LC es compatible con cables de fibra monomodo y multimodo LC/LC. Es compatible con núcleos/revestimientos de fibra OS1/OS2 (9/125µm) y OM1/OM2/OM3/OM4/OM5 (62,5/125µm y 50/125µm). El acoplador encaja de forma segura en el conector Keystone que puede instalarse en un panel de conexiones Keystone o en una placa de pared sin necesidad de herramientas adicionales.

El acoplador Keystone LC/LC cuenta con una duradera carcasa de ABS y fundas interiores revestidas de cerámica para una alineación precisa de la fibra, minimizando la pérdida de señal para una fiabilidad y rendimiento duraderos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte dos cables de fibra LC a LC para ampliar una conexión de fibra

- Añada conectividad de fibra a un panel de conexiones Keystone o a una placa de pared

Características

- ACOPLADOR KEYSTONE LC: Presenta un diseño compacto con conector Keystone extraíble - Una dos cables de fibra LC o amplíe la conectividad de fibra en una configuración de red - Ideal para paneles de conexión Keystone e instalaciones de placas de pared
- CONSTRUCCIÓN ROBUSTA: Carcasa exterior de ABS - Fundas interiores revestidas de cerámica que permiten una alineación precisa de los extremos - Clasificada para 500 ciclos con una pérdida de inserción mínima - Incluye cubiertas protectoras contra el polvo
- TRANSMISIÓN DE DATOS FIABLE: El acoplador LC admite 1/10/40/100Gbps para velocidades de transferencia fiables entre dispositivos - La pérdida de inserción por debajo de 0,2 dB supera los estándares industriales TIA 568 B.3 - Admite fuentes LED y VCSEL
- COMPATIBILIDAD: Compatibilidad versátil con fibra monomodo y multimodo - Compatible con cables OS1/OS2, y OM1/OM2/OM3/OM4/OM5 - Admite núcleos de fibra de 9/125µm, 62,5/125µm y 50/125µm - NOTA: Mejor compatible con cables LC/LC con extremos pulidos UPC
- INSTALACIÓN RÁPIDA: El diseño "plug-and-play" no requiere herramientas para una instalación rápida y sin complicaciones - Encaja de forma segura en una toma Keystone con pestañas metálicas - Instálelo en una placa de pared Keystone o panel de conexiones

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Pasivo
Cantidad de Puertos	2

Rendimiento

Tipo de Fibra	Single Mode / Multi Mode
---------------	--------------------------

Conector(es)

Conector A	1 - Dúplex de fibra óptica LC
Conector B	1 - Dúplex de fibra óptica LC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20 to 60 (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 60 (-4°F to 140°F)

Humedad 0%~90%

Características
Físicas

Color	Blanco
Estilo de Conector	Recto
Longitud del Producto	1.1 in [2.9 cm]
Ancho del Producto	0.7 in [1.8 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.2 cm]
Peso del Producto	0.1 oz [4.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	2.4 in [6.2 cm]
Ancho de la Caja	3.5 in [8.9 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.3 oz [8.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Acoplador Keystone de Fibra LC a LC Multimodo Dúplex
---------------------	---

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.