

Connecteur LC LC, Coupleur Fibre LC, Connecteur Keystone LC/UPC, Coupleur Keystone LC à Fibre Optique Duplex pour Panneau de Connexion

Nº de produit: DMFKSLCLCCOUPLER



Connectez deux câbles à fibres optiques LC Duplex dotés d'embouts polis UPC pour étendre une connexion réseau à l'aide de ce coupleur Keystone LC vers LC. Ce coupleur à fibres optiques femelle-femelle maintient une intégrité de signal optimale tout en atteignant une perte d'insertion faible dépassant les normes de l'industrie.

Le coupleur à fibres optiques LC prend en charge les câbles à fibres optiques LC monomode et multimode. Il est compatible avec les noyaux/gaines de fibres OS1/OS2 (9/125µm) et OM1/OM2/OM3/OM4/OM5 (62,5/125µm et 50/125µm). Le coupleur s'ajuste fermement dans la prise Keystone, qui peut être installée dans un panneau de brassage Keystone ou une plaque murale sans nécessiter d'outils supplémentaires.

Le coupleur Keystone LC/LC présente un boîtier durable en ABS et des manchons intérieurs doublés de céramique pour un alignement précis des fibres, minimisant la perte de signal pour une fiabilité et des performances durables.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Connecter deux câbles fibre LC à LC pour étendre une connexion fibre

- Ajouter une connectivité fibre à un panneau de connexion keystone ou à une plaque murale

## Spécifications techniques

- **COUPLEUR KEYSTONE LC** : Le coupleur LC LC à un design compact avec un connecteur Keystone amovible; Il permet de relier 2 câbles fibre LC ou d'étendre la connectivité dans une installation; Idéal pour les panneaux Keystone/installations de plaques murales
- **CONSTRUCTION ROBUSTE** : Le boîtier en ABS améliore la durabilité/les manchons intérieurs revêtus de céramique permettent d'aligner précisément les extrémités des fibres; Capacité de 500 cycles d'insertion; Housses de protection contre la poussière incluses
- **TRANSMISSION DE DONNÉES FIABLE** : Le coupleur supporte 1/10/40/100Gbps pour des taux de transfert fiables entre les appareils; La perte d'insertion inférieure à 0,2dB dépasse les normes industrielles TIA 568 B.3; Supporte à la fois les sources LED et VCSEL
- **COMPATIBILITÉ** : Compatibilité avec les fibres monomodes/multimodes; Compatible avec les câbles OS1/OS2/OM1/OM2/OM3/OM4/OM5; Supporte les cœurs de fibre 9/125µm, 62,5/125µm et 50/125µm; REMARQUE : Associer de préférence aux câbles LC/LC avec extrémités UPC
- **INSTALLATION RAPIDE** : La conception plug-and-play ne nécessite aucun outil/le coupleur s'enclenche fermement dans la prise keystone grâce à des languettes métalliques; Déployez le coupleur sur une plaque murale keystone/panneau de raccordement existant

---

### Matériel

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Politique de garantie     | Lifetime |
| Active or Passive Adapter | Passif   |
| Nombre de ports           | 2        |

---

### Performance

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Type de fibre optique | Single Mode / Multi Mode |
|-----------------------|--------------------------|

---

### Connecteur(s)

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Connecteur A | 1 - Fibre optique duplex LC |
| Connecteur B | 1 - Fibre optique duplex LC |

---

### Conditions environnementales

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Température de fonctionnement | -20 to 60 (-4&degF to 140&degF) |
| Température de                | -20 to 60 (-4&degF to 140&degF) |

stockage

Humidité 0%~90%

---

**Caractéristiques physiques**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Couleur             | Blanc           |
| Style de connecteur | Droit           |
| Longueur du produit | 1.1 in [2.9 cm] |
| Largeur du produit  | 0.7 in [1.8 cm] |
| Hauteur du produit  | 0.9 in [2.2 cm] |
| Poids du produit    | 0.1 oz [4.0 g]  |

---

**Informations d'emballage**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Quantité par paquet | 1               |
| Longueur du Paquet  | 2.4 in [6.2 cm] |
| Largeur du Paquet   | 3.5 in [8.9 cm] |
| Hauteur du Paquet   | 0.8 in [2.0 cm] |
| Poids brut          | 0.3 oz [8.0 g]  |

---

**Contenu du paquet**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Inclus dans le paquet | 1 - Coupleur Duplex Multimode LC vers LC Fibre Keystone Jack |
|-----------------------|--|

---

**Informations de garantie**

|          |       |
|----------|-------|
| Warranty | À Vie |
|----------|-------|

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis