

Accoppiatore da LC a LC, Adattatore per cavo in fibra LC, Spinotto Keystone LC/UPC,
Accoppiatore Keystone LC in fibra ottica duplex per pannello Patch

ID prodotto: DMFKSLCLCCOUPLER



Collega due cavi in fibra LC Duplex con estremità lucidate UPC per estendere una connessione di rete, utilizzando questo accoppiatore Keystone LC a LC. L'accoppiatore in fibra da femmina a femmina mantiene un'integrità ottimale del segnale, ottenendo una bassa perdita di inserzione che supera gli standard del settore.

L'accoppiatore in fibra LC supporta i cavi in fibra LC/LC monomodali e multimodali. È compatibile con nucleo/rivestimento in fibra OS1/OS2 (9/125µm) e OM1/OM2/OM3/OM4/OM5 (62,5/125µm e 50/125µm). L'accoppiatore si inserisce saldamente nel jack keystone, che può essere installato in un pannello patch keystone o in una piastra a muro senza bisogno di strumenti aggiuntivi.

L'accoppiatore LC/LC Keystone è dotato di un alloggiamento in ABS resistente e di terminali interni rivestiti in ceramica per un allineamento preciso delle fibre, riducendo al minimo la perdita di segnale per un'affidabilità e prestazioni di lunga durata.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Collega due cavi in fibra LC a LC per estendere una connessione in fibra
- Aggiunge la connettività in fibra a un pannello patch keystone o a una piastra a muro

Caratteristiche

- ACCOPPIATORE LC KEYSTONE: l'accoppiatore LC a LC presenta un design compatto con jack Keystone rimovibile. Collega due cavi in fibra LC o estendi la connettività di rete. Ideale per pannelli patch keystone e installazioni di pannelli a muro
- COSTRUZIONE ROBUSTA: l'involucro esterno in ABS garantisce una maggiore durata. I rivestimenti interni in ceramica consentono una regolazione precisa delle estremità delle fibre. Testato per 500 cicli di inserzione con una perdita di inserzione minima
- TRASMISSIONE DATI AFFIDABILE: l'accoppiatore LC supporta 1/10/40/100Gbps per velocità di trasferimento affidabili tra i dispositivi. La perdita di inserzione inferiore a 0,2 dB supera gli standard industriali TIA 568 B.3. Supporta sorgenti LED e VCSEL
- COMPATIBILITÀ: compatibilità versatile con fibra monomodale e multimodale. Compatibile con cavi OS1/OS2, OM1/OM2/OM3/OM4/OM5. Supporta nuclei di fibra da 9/125µm, 62,5/125µm e 50/125µm. È preferibile abbinarlo a cavi fibra LC/LC con estremità lucidate UPC
- INSTALLAZIONE: il design plug-and-play non richiede attrezzi per l'installazione. L'accoppiatore in fibra LC si aggancia saldamente al jack keystone con le linguette metalliche. Può essere installato su piastra a muro keystone esistente o su pannello patch

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passivo
Porte	2

Prestazioni

Tipo fibra	Single Mode / Multi Mode
------------	--------------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - LC duplex in fibra ottica
Connettore B	1 - LC duplex in fibra ottica

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20 to 60 (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-20 to 60 (-4°F to 140°F)

Umidità 0%~90%

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Stile connettori	Dritto
Lunghezza prodotto	1.1 in [2.9 cm]
Larghezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Altezza prodotto	0.9 in [2.2 cm]
Peso prodotto	0.1 oz [4.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	2.4 in [6.2 cm]
Larghezza del Pacco	3.5 in [8.9 cm]
Altezza del Pacco	0.8 in [2.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	0.3 oz [8.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Accoppiatore Jack Keystone fibra multimodale duplex da LC a LC
--------------------------	--

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.