

LC naar LC Coupler, LC Glasvezel Koppelstuk, LC/UPC Keystone Jack, Duplex Fiber LC Keystone Coupler voor Patchpaneel

Productcode: DMFKSLCLCCOUPLER



Verbind twee LC Duplex glasvezelkabels met gepolijste UPC uiteinden met elkaar en breid zo een netwerkverbinding uit dankzij deze LC naar LC Keystone Coupler. De female to female coupler behoudt een optimale signaalintegriteit met een lage insertion loss die de industrienormen overtreft.

De LC Fiber Coupler ondersteunt Single Mode en Multimode LC/LC glasvezelkabels. Het koppelstuk is compatibel met OS1/OS2 (9/125µm) en OM1/OM2/OM3/OM4/OM5 (62,5/125µm en 50/125µm) fiber cores/mantels. De coupler past stevig in de keystone aansluiting en kan zonder extra gereedschap worden geïnstalleerd in een keystone patchpaneel of muurplaat.

De LC/LC Keystone Coupler heeft een duurzame ABS-behuizing en binnenhulzen uit keramiek voor een nauwkeurige glasvezeluitlijning. Hierdoor wordt het signaalverlies geminimaliseerd en kan u rekenen op een langdurige betrouwbaarheid en optimale prestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit twee LC naar LC glasvezelkabels aan om een fiberverbinding uit te breiden
- Voeg glasvezelconnectiviteit toe aan een keystone patchpaneel of muurplaat

Eigenschappen

- **LC KEYSTONE COUPLER:** LC naar LC Coupler heeft een compact design met verwijderbare Keystone Jack; Verbind twee LC glasvezelkabels of breed glasvezelconnectiviteit uit in een netwerkopstelling; Ideaal voor keystone patchpanelen en muurplaatinstallaties
- **ROBUUSTE CONSTRUCTIE:** ABS behuizing verbetert duurzaamheid en voorkomt slijtage; Keramiek binnenhulzen bieden precieze uitlijning van de glasvezeluiteinden; Bestand tegen 500 insertiecycli met minimale insertion loss; Inclusief beschermende stofkappen
- **BETROUWBARE DATATRANSMISSIE:** LC koppelstuk ondersteunt 1/10/40/100Gbps voor betrouwbare transfersnelheden tussen apparaten; Insertion Loss onder 0.2dB overtreft TIA 568 B.3 industriestandaarden; Ondersteunt zowel LED als VCSEL bronnen
- **COMPATIBILITEIT:** Compatibel met single mode en multimode glasvezel; Compatibel met OS1/OS2 en OM1/OM2/OM3/OM4/OM5 kabels; Ondersteunt 9/125µm, 62,5/125µm en 50/125µm kernen; OPM: Bij voorkeur koppelen met LC/LC glasvezelkabels met UPC gepolijste uiteinden
- **SNELLE INSTALLATIE:** Plug-and-play ontwerp vereist geen gereedschap voor snelle en zorgeloze installatie; LC fiberkoppeling klikt stevig vast in keystone aansluiting met metalen tabs; Gebruik de coupler met een bestaande keystone muurplaat/patchpaneel

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passief
Poorten	2

Prestaties

Glasvezeltype	Single Mode / Multi Mode
---------------	--------------------------

Connector(en)

Connector A	1 - Glasvezel LC duplex
Connector B	1 - Glasvezel LC duplex

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20 to 60 (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-20 to 60 (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0%~90%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
Stijl connector	Recht
Lengte product	1.1 in [2.9 cm]
Breedte product	0.7 in [1.8 cm]
Hoogte product	0.9 in [2.2 cm]
Gewicht product	0.1 oz [4.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	2.4 in [6.2 cm]
Package Width	3.5 in [8.9 cm]
Package Height	0.8 in [2.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.3 oz [8.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Duplex Multimode LC naar LC Glasvezel Keystone Jack Coupler
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.