

Câble adaptateur DMS-59 (LFH) vers 2x DisplayPort de 20cm - Câble en Y DMS 59 (M) vers double DP (F)

N° de produit: DMSDPDP1



Le câble DMSDPDP1 DMS-59 vers double DisplayPort vous permet de répartir la vidéo d'une seule carte graphique LHF vers deux écrans DisplayPort (DP).

Le câble Y DMS vers DP prend en charge la haute résolution jusqu'à 4K x 2K (3840 x 2160) avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s et est compatible avec les cartes graphiques DMS/LFH 59 ou DMS/LFH 60, telles que Matrix, NVIDIA®, PNY, ATI et HP.

Le modèle DMSDPDP1 bénéficie de notre garantie à vie et est conçu et fabriqué pour offrir une durabilité optimale. Cela en fait un câble de remplacement fiable et peu coûteux pour les câbles DMS vers 2 DisplayPort.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Connectez deux moniteurs DisplayPort à un seul port de carte graphique DMS/LFH 59 ou DMS/LFH 60

### Spécifications techniques

- **CÂBLE ADAPTATEUR DMS-59 VERS DOUBLE DISPLAYPORT:** Ce câble d'extension de 20 cm DMS-59 P vers 2x DP v1.2 (connecteur mâle vers 2 femelles) supporte la vidéo 4K x 2K (3840 x 2400p 60Hz), 1920 x 1200p, Full HD 1080p, Bande Passante 21.6 Gbps, HBR2.

- **CONCEPTION FIABLE:** Connecteur ABS moulé et gaine PVC robuste et flexible résiste à l'usure et la torsion d'un usage intensif; Un remplacement rentable des câbles répartiteur DMS-59 vers dual DisplayPort endommagés ou égarés.
- **CONCEPTION DE QUALITÉ:** les fils 32AWG et le blindage tissé en feuille d'Aluminium EMI fournit un signal fiable d'une qualité supérieure pour la vidéo et l'audio; Câble DMS-59 vers DisplayPort pour carte graphiques DMS/LFH 59.
- **APPLICATIONS:** Idéal pour la maison/bureau/salles de réunion/école. Convient pour les ordinateurs portables équipés d'un port TB2/Mini-DP/stations de travail équipées d'une carte graphique FirePro™ W9100/8100 ou NVS 810/51; écran/projecteur/affichage UHD/4K; Apple MacBook Pro/Air, Microsoft Surface Pro 1-6
- **SPECS:** 2 m | Noir | DP v1.2 | Mini DisplayPort Mâle vers Femelle | 30 AWG | gaine câble PVC, enveloppe connecteur ABS | Blindage: Feuille d'Aluminium tissée | Protocols: HBR 2, MST, GTC | Retrocompatibilité DP1.1 | Garantie à vie

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	DMS-59 (59 broches)
Connecteur B	DisplayPort (20 broches)

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	32 AWG
Longueur de câble	8.0 in [20.3 cm]
Longueur du produit	8.0 in [20.3 cm]
Largeur du produit	1.6 in [41.0 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [15.0 mm]

Poids du produit 2.8 oz [79.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 11.4 in [29.0 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 0.7 in [17.0 mm]

Poids brut 3.0 oz [86.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Câble DMS 59 de 20 cm - LFH 59 mâle vers double  
DisplayPort femelle

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

