

Cavo Adattatore LFH59 / DMS59 a doppio DisplayPort - Convertitore LFH59 a due uscite DP da 20cm

ID prodotto: DMSDPDP1



Il cavo DMSDPDP1 DMS-59 a Dual DisplayPort permette di separare il video da una singola scheda grafica LHF su due monitor DisplayPort (DP).

Il cavo DMS a DP Y supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k (3840 x 2160) con una larghezza di banda HBR2 massima di 21,6 Gbps ed è compatibile con le schede grafiche DMS/LFH 59 o DMS/LFH 60 quali, ad esempio, Matrox, NVIDIA®, PNY, ATI e HP.

DMSDPDP1 è progettato e realizzato per la massima durabilità ed è quindi un ricambio affidabile e conveniente per cavi DMS a 2x DisplayPort danneggiati o smarriti.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette il collegamento di due monitor DisplayPort alla porta di un'unica scheda grafica DMS/LFH 59 o DMS/LFH 60

Caratteristiche

- CAVO ADATTATORE DMS-59 A DUE DISPLAYPORT: questo cavo di prolunga DMS-59 P a 2 DP v1.2

da 20 cm (maschio a 2 connettori femmina) supporta video 4K x 2K (3840 x 2160 60Hz), 1920 x 1200p, Full HD 1080p, larghezza di banda di 21,6 Gbps, HBR2

- **DESIGN AFFIDABILE:** serracavo e rivestimento in PVC sagomati, resistenti e flessibili impediscono sfilacciature o danni dovuti a piegature o uso intensivo; ricambio economico per i cavi a y DMS-59 a due splitter DisplayPort danneggiati o fissati nel punto sbagliato
- **STRUTTURA DI QUALITÀ:** il cavo da 0,032 mm² e la schermatura EMI con foglio di alluminio offre una maggiore integrità del segnale audio/video, affidabilità e qualità superiore; utilizzare questo cavo DMS-59 a DisplayPort con le schede grafiche DMS/LFH 59
- **APPLICAZIONI:** Sdoppiate il video da una scheda grafica LHF a due monitor/proiettori/display DP UHD/4K con questo cavo LFH - Per casa/ufficio/classe - Funziona con workstation professionali con ATI Radeon X1300, NVIDIA Quadro NVS 440, Matrox Xenia, HP, PNY
- **CARATTERISTICHE:** 20cm - Nero - Soluzione a doppio monitor (DMS), 59 pin - Connettore maschio DMS 59P a 2x cavo adattatore femmina DP standard - 32 AWG, diametro esterno 5,5mm - Rivestimento del cavo in PVC - Schermatura EMI: Foglio di alluminio con treccia

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A	1 - DMS-59 (59 pin)
Connettore B	2 - DisplayPort (20 pin)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	32 AWG
Lunghezza del cavo	8.0 in [203.2 mm]
Lunghezza prodotto	8.0 in [20.3 cm]
Larghezza prodotto	1.6 in [4.1 cm]

Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	2.8 oz [79.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.5 in [21.7 cm]
Package Width	2.7 in [6.9 cm]
Package Height	1.0 in [2.6 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.1 oz [88.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo LFH 59 maschio a doppio femmina DMS 59 DisplayPort 20 cm
--------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.