

20 cm LFH 59 mannelijke naar dubbele vrouwelijke DisplayPort DMS 59 kabel

Productcode: DMSDPDP1



Met de DMSDPDP1 DMS-59 naar dubbel vrouwelijke DisplayPort-kabel kunt de video splitsen van één LHF grafische kaart in twee DisplayPort (DP)-schermen.

De DMS naar DP Y-kabel ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k (3840 x 2160) met een maximale HBR2 bandbreedte van 21,6 Gbps en is compatibel met DMS / LFH 59 of DMS / LFH 60 grafische kaarten zoals Matrox, NVIDIA®, PNY, ATI en HP.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit twee DisplayPort-schermen aan op één DMS / LFH 59 of DMS / LFH 60 grafische-kaartpoort

Eigenschappen

- **DMS-59 NAAR DUAL DISPLAYPORT KABEL ADAPTER:** Deze 20 cm DMS-59 P naar 2x DP v1.2 verlengkabel (mannelijke naar 2x vrouwelijke connectors) ondersteunt 4k x 2k video (3840 x 2160 60 Hz), 1920 x 1200p, Full HD 1080p, 21,6 Gbps bandbreedte, HBR2
- **BETROUWBAAR DESIGN:** Duurzaam en flexibele gegoten PVC trekantasting en mantel voorkomen rafelen of schade door buigen of ruw gebruik; voordelige vervanging van beschadigde of verloren

DMS-59 naar Dual DisplayPort splitter y kabels

- **HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE:** 32 AWG draad en EMI-bescherming met aluminium folie en vlechtwerk bieden uitstekende signaalintegriteit en -betrouwbaarheid voor hoogwaardige video en audio; gebruik deze DMS-59 naar DisplayPort kabel met DMS/LFH 59 grafische kaarten
- **TOEPASSINGEN:** Splits het signaal van een LHF grafische kaart naar twee DP UHD/4K monitors/projectors/displays met deze LFH-kabel; Ideaal voor thuis/kantoor/klaslokaal met pro workstations met ATI Radeon X1300, NVIDIA Quadro NVS 440, Matrox Xenia, HP, PNY
- **SPECS:** 20 cm | Zwart | Dual Monitor Solution (DMS), 59 pins | Male DMS 59P Plug naar 2x Standaard DP Female adapter kabel| 32 AWG, 5.5mm Buitendiameter | PVC kabelmantel | EMI Shield: Aluminium folie met vlechtwerk

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	1 - DMS-59 (59-polig)
Connector B	2 - DisplayPort (20-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	32 AWG
Kabellengte	8.0 in [203.2 mm]
Lengte product	8.0 in [20.3 cm]
Breedte product	1.6 in [4.1 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
Gewicht product	2.8 oz [79.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.5 in [21.7 cm]
Package Width	2.7 in [6.9 cm]
Package Height	1.0 in [2.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.1 oz [88.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 20 cm LFH 59 mannelijke naar dubbele vrouwelijke DisplayPort DMS 59 kabel
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.