

20 cm DMS-59 till Dual DisplayPort-adapterkabel - 4K x 2K Video - LFH DMS 59-stift (M) till 2x DisplayPort 1.2 (F) Y-splitterkabel - LFH-grafikkort till dubbla DP-skärmar

Produkt ID: DMSDPDP1



DMSDPDP1 DMS-59 till dubbel DisplayPort-kabeln låter dig dela upp video från ett enda LHF-grafikkort till två DisplayPort-skärmar (DP).

DMS till DP Y-kabeln stöder höga upplösningar på upp till 4k x 2k (3840 x 2160) med maximal HBR2-bandbredd på 21,6 Gbps och är kompatibel med DMS/LFH 59- eller DMS/LFH 60-grafikkort som till exempel Matrox, NVIDIA®, PNY, ATI och HP.

DMSDPDP1 är designad och tillverkad för maximal hållbarhet – en pålitlig och kostnadseffektiv ersättare för skadade eller borttappade DMS till 2x DisplayPort-kablar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut två DisplayPort-skärmar till en enda port på ett DMS/LFH 59- eller DMS/LFH 60-grafikkort

Funktioner

- DMS-59 TILL DUBBEL DISPLAYPORT-ADAPTERKABEL: Denna 20 cm DMS-59 P till 2x DP v1.2 förlängningskabel (hane till 2x honkontakter) stöder 4K x 2K video (3840 x 2160 60 Hz), 1920 x

1200p, Full HD 1080 p, 21,6 Gbps bandbredd, HBR2

- **PÅLITLIG DESIGN:** Slitstark och flexibel gjuten PVC-dragavlastning och mantel förhindrar slitage eller skador på grund av böjning eller grov användning; Kostnadseffektiv ersättningsprodukt för skadade eller borttappade DMS-59 till dubbla Y-splitterkablar för DisplayPort
- **KVALITETSKONSTRUKTION:** 32AWG-tråd och EMI-skärmning med aluminiumfolie och flätor ger överlägsen signalintegritet och tillförlitlighet för högre kvalitet på video och ljud; Använd denna DMS-59 till DisplayPort-kabel med DMS/LFH 59-grafikkort
- **ANVÄNDNING:** Dela videon från ett LHF-grafikkort till två DP UHD-/4K-skärmar/-projektorer/-skärmar med denna LFH-kabel. Perfekt för hemmet/kontoret/klassrummet med professionella arbetsstationer med ATI Radeon X1300, NVIDIA Quadro NVS 440, Matrox Xenia, HP, PNY
- **SPECIFIKATIONER:** 7,20 cm (8 tum) | Svart | Dubbelskärmslösning (Dual Monitor Solution, DMS), 59 stift | DMS 59P-hankontakt till 2 st. DP-standardkabeladapttrar av hontyp | 32 AWG, 5,5 mm ytterdiameter | PVC-kabelmantel | EMI-skärmning: Aluminiummylarfolie med flätning

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Kontakt(er)

Connector A	1 - DMS-59 (59-stifts)
Connector B	2 - DisplayPort (20-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	32 AWG
Kabellängd	8.0 in [203.2 mm]
Produktlängd	8.0 in [20.3 cm]
Produktbredd	1.6 in [4.1 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]

	Produktvikt	2.8 oz [79.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	8.5 in [21.7 cm]
	Paketets bredd	2.7 in [6.9 cm]
	Paketets höjd	1.0 in [2.6 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.1 oz [88.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 20 cm LFH 59 hane till dubbel hona DisplayPort DMS 59-kabel
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.