

## Portadocumenti Regolabile - 7 angolazioni

ID prodotto: DOCHOLDSTND



Questo supporto per documenti ergonomico consente di posizionare i documenti stampati in modo da garantire una visione confortevole. È possibile collocare i documenti di riferimento in posizione verticale e regolare l'angolazione per ridurre l'affaticamento del collo e degli occhi e migliorare l'efficienza.

Il supporto per documenti regolabile con cavalletto è progettato per offrire una visione ottimale. È sufficiente scegliere una delle sette angolazioni disponibili per modificare l'angolo di visione, in modo da consultare facilmente i documenti durante la digitazione o l'immissione dei dati.

Questo supporto per documenti robusto e leggero è adatto per un'ampia gamma di copie stampate, cataloghi e persino tablet. Semplifica la consultazione o la digitalizzazione di documenti fisici in ambito commerciale, medico, governativo, finanziario e in altri settori. La piastra posteriore in metallo, con larghezza pari a 28,5 cm, sostiene agevolmente i documenti in posizione orizzontale o verticale. Il leggio può contenere più pagine contemporaneamente, trattenute in posizione da due clip.

Il leggio può essere ripiegato quando non è utilizzato; ciò consente di trasportarlo facilmente e di riporlo velocemente.

Il prodotto DOCHOLDSTND è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Adatto per copie cartacee di documenti, cataloghi e persino tablet

- Agevola l'immissione dei dati o la digitalizzazione di documenti in ambito commerciale, medico, governativo, finanziario e in altri settori

## Caratteristiche

- Supporto per documenti resistente e leggero, di larghezza pari a 28,5 cm, per sorreggere le copie in posizione verticale
- Visione confortevole, con sette angolazioni, per ridurre il movimento del collo
- Facilmente ripiegabile quando non è utilizzato
- Versatilità di utilizzo con documenti stampati, cataloghi e tablet
- Nessun montaggio richiesto

---

### Prestazioni

Norme di garanzia	5 Years
Specifiche generali	Cavalletto regolabile: 7 livelli di angolazione

---

### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Metal and Plastic
Lunghezza prodotto	11.2 in [28.5 cm]
Larghezza prodotto	9.3 in [23.7 cm]
Altezza prodotto	0.9 in [24.0 mm]
Peso prodotto	16.9 oz [478.0 g]

---

### Informazioni confezione

Package Length	11.6 in [29.5 cm]
Package Width	9.7 in [24.7 cm]
Package Height	1.0 in [25 mm]
Peso spedizione (confezione)	19.4 oz [550 g]



---

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella  
confezione

Portadocumenti

guida di avvio rapido

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

