

VESA Montageplaat voor NUC/Thin Clients of Laptop Docking Stations, VESA 75x75/100x100 Compatibel Adapter voor Mini PC

Productcode: DOCK-NUC-VESA-MOUNT



Met de VESA-montagebeugel kunnen NUC's, thin clients of dockingstations voor laptops veilig worden bevestigd aan de achterkant van een 75x75 of 100x100 VESA-monitor of scherm

Vier kruisvormige slots voor de montage van Intel NUC's of industriële thin clients zonder hun meegeleverde montagebeugels. Daarnaast zorgen twee parallelle slots ervoor dat docking stations en andere randapparatuur met een 40x40 montagepatroon aan de beugel kunnen worden bevestigd. Dit maakt kostbare bureauruimte vrij en zorgt voor een opgeruimde, georganiseerde werkplek.

De VESA-uitbreidingsplaat wordt geleverd met een uitgebreide hardwarekit met verschillende maten en lengtes schroeven. Deze worden gebruikt om NUC's, thin clients of dockingstations rechtstreeks op de VESA-montageplaat te monteren en om de VESA-uitbreidingsplaat aan het beeldscherm te bevestigen.

Gemonteerde NUC's, thin clients en dockingstations zijn minder toegankelijk en veiliger bevestigd, waardoor de kans op diefstal of sabotage wordt beperkt. Dit maakt de montageplaat ideaal voor gedeelde of openbare omgevingen zoals hotdesks in kantoren, klaslokalen, banken en bibliotheken.

Werkt uitstekend met verschillende laptop dockingstations, USB-hubs en KVM-docks (afzonderlijk verkrijgbaar), waaronder 155NA-USB4-DOCK/155UE-USB4-DOCK, TB4CDOCKUE, HB31C2A1CGS en 129N-USBC-KVM-DOCK/129UE-USBC-KVM-DOCK.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Bevestig een NUC, thin client of laptop dockingstation aan de achterkant van een VESA-scherm
- Verminder de kans op diefstal of sabotage van gemonteerde NUC's, thin clients en dockingstations

Eigenschappen

- **VESA MONTAGEPLAAT:** Beveilig compatibele NUC's, thin clients of laptop dockingstations aan de achterkant van een 75x75 of 100x100 VESA-monitor en maak kostbare bureauruimte vrij met een opgeruimde, georganiseerde werkplek
- **MONTAGEOPSTELLINGEN:** Vier kruisvormige slots voor het monteren van Intel NUC's of industriële thin clients zonder hun meegeleverde montagebeugels, terwijl twee parallelle slots de montage van dockingstations met een 40x40 montagepatroon mogelijk maken
- **MONTAGEMATERIAAL:** Inclusief een uitgebreide hardwarekit met verschillende maten en lengtes schroeven om NUC's, thin clients of dockingstations rechtstreeks op de VESA-montageplaat te bevestigen en om de VESA-beugel aan een monitor te monteren
- **VEILIGE INSTALLATIE:** Gemonteerde NUC's, thin clients of dockingstations zijn handig verborgen en veiliger bevestigd, en voorkomt diefstal of sabotage. Ideaal voor gedeelde of openbare omgevingen, zoals hotdesks op kantoren, klaslokalen en bibliotheken
- **COMPATIBELE ACCESSOIRES:** Werkt met verschillende compatibele laptop dockingstations, USB-hubs en KVM-docks (apart verkrijgbaar), zoals 155UE-USB4-DOCK, TB4CDOCKUE, HB31C2A1CGS en 129UE-USBC-KVM-DOCK

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Montage-opties	Compatible VESA Mounting Point
VESA gatenpatroon(/-patronen)	40x40 mm (StarTech.com)
	75x75 mm
	100x100 mm

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	4.7 in [12.0 cm]

Breedte product	12.0 in [30.5 cm]
Hoogte product	0.1 in [1.5 mm]
Gewicht product	3.5 oz [100.0 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	5.0 in [12.7 cm]
Breedte Verpakking	12.3 in [31.3 cm]
Hoogte Verpakking	0.9 in [2.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 lb [0.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - VESA Montageplaat voor NUC 4 - M3 x 15mm Schroeven 4 - M3 x 5mm Schroeven 4 - M4 x 5mm Schroeven 4 - M4 x 12 mm schroeven 4 - M4 x 20mm Schroeven 4 - M5 x 12 mm schroeven 4 - M5 x 20mm Schroeven 4 - onderleggingen 8 - afstandsringen 1 - Quick-Start Handleiding
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty	5 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.