

Cable DisplayPort 1.2 Certificado VESA Blanco de 3m -4K 60Hz - 21,6Gbps - Conectores con Pestillo - Cable DP 1.2 para Monitor - Macho a Macho

ID del Producto: DP12-CABLE-10FTW



Conecte un monitor DisplayPort 4K UHD a un ordenador host o a un concentrador MST, utilizando este cable DisplayPort 1.2 con certificación VESA. Las marcas del conector permiten una rápida identificación visual, distinguiendo este cable de otros cables DP de aspecto similar o sin marca. Elimine las conjeturas y elija siempre el cable adecuado para soportar todas las funciones DP 1.2.

Para un funcionamiento sin problemas entre dispositivos compatibles con DisplayPort, el cable DisplayPort 1.2 cuenta con la certificación VESA que garantiza la compatibilidad DP 1.2 y la retrocompatibilidad. Los cables certificados proporcionan un rendimiento constante y fiable en múltiples resoluciones y frecuencias de actualización.

Este cable DisplayPort cuenta con una cubierta exterior flexible de TPE que pasa fácilmente por esquinas y bordes de escritorio. Los robustos aliviadores de tensión permiten una colocación cómoda del cable, y los conectores DP niquelados de enclavamiento se sujetan con seguridad para evitar desconexiones accidentales.

Este cable DisplayPort es compatible con todas las características de DP 1.2:

- Resoluciones de hasta 4K 60Hz utilizando una fuente y una pantalla DP compatibles
- Un ancho de banda de 21,6 Gbps admite altas frecuencias de refresco, incluyendo 1440p 144Hz y 1080p 240Hz
- Protección de Contenido Digital de Alto Ancho de Banda (HDCP) 1.3 para una conexión segura entre fuente y pantalla
- Transporte de Flujos Múltiples (MST) para conectar en cadena varios monitores
- Hasta 8 canales de Audio Digital Sin Comprimir

- Soporte Estéreo 3D para formatos de vídeo 3D
- Compatibilidad con versiones anteriores de DP

Este cable DP 1.2 está fabricado con blindaje trenzado de mylar de aluminio para minimizar las interferencias electromagnéticas y conseguir una salida de audio/vídeo nítida y uniforme y un rendimiento fiable a largo plazo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite un rendimiento DP 1.2 completo con retrocompatibilidad
- Conéctelo a una pantalla 4K UHD
- Certificado VESA para garantizar la Compatibilidad entre dispositivos DisplayPort

Características

- ALTO RENDIMIENTO: El cable DP 1.2 está diseñado para dispositivos DisplayPort compatibles con UHD - Elija el cable DP adecuado de un vistazo con las marcas de rendimiento en los conectores para una identificación rápida - Hasta 21,6 Gb para vídeo 4K 60Hz
- CERTIFICACIÓN VESA: El cable DP 1.2 cuenta con la certificación VESA para rendimiento y compatibilidad, asegurando una consistencia de señal fiable y una reproducción de vídeo fluida - Retrocompatibilidad con versiones DP anteriores
- CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: Los conectores DP con enclavamiento niquelados evitan desconexiones accidentales - Blindaje de mylar de aluminio para una mayor protección EMI - La cubierta de TPE y los alivios de tensión cumplen con la directiva RoHS
- APLICACIONES: Ideal para pantallas 4K UHD - Frecuencia de actualización de hasta 144Hz a una resolución de 1440p - Adecuado para GPU y workstations de alto rendimiento - Admite cadenas multimonitor MST - Conecte un monitor DP a un docking station 4K
- ESPECIFICACIONES: Blanco - 3 metros - DisplayPort 1.2 con certificación VESA - Admite HBR2/MST/HDCP 1.3 - 4K 60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz - 21,6Gb - Audio de 8 canales - Retrocompatible con DP 1.1 - 28AWG - Diámetro exterior de 7,5mm

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Pasivo
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	VW-1

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	21,6Gbps
Resolución Digital Máxima	4K 60Hz
Especificaciones de Audio	DisplayPort - Audio de 7.1 Canales

Conector(es)

Conector A	1 - DisplayPort (20 pines, con cierre)
Conector B	1 - DisplayPort (20 pines, con cierre)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F - 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F - 158°F)
Humedad	5% a 85%

Características Físicas

Color	Blanco
Estilo de Conector	Recto

Calibre del Conductor	28 AWG
Tipo de Gabinete	ABS
Longitud del Cable	10.0 ft [3.0 m]
Cable OD	0.3 in [7.5 mm]
Longitud del Producto	10.1 ft [3.1 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.1 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.4 cm]
Peso del Producto	6.5 oz [184.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.9 oz [196.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable DisplayPort de 3m - Blanco

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.