

Câble DisplayPort 1.2 de 3m Blanc Certifié VESA, 4K 60Hz, 21.6Gbps, Connecteurs DP Verrouillables, Câble DisplayPort DP 1.2, Câble de Moniteur DP, M/M

Nº de produit: DP12-CABLE-10FTW



Connectez un moniteur DisplayPort 4K UHD à un ordinateur hôte ou à un hub MST à l'aide de ce câble DisplayPort 1.2 certifié par VESA. Les marquages sur les connecteurs permettent une identification visuelle rapide, distinguant ce câble des autres câbles DP similaires ou non marqués. Éliminez les approximations et choisissez toujours le câble approprié pour prendre en charge toutes les capacités du DP 1.2.

Pour un fonctionnement sans faille entre les appareils compatibles DisplayPort, le câble DisplayPort 1.2 est certifié VESA pour garantir la compatibilité DP 1.2 et la rétrocompatibilité. Les câbles certifiés offrent des performances constantes et fiables sur plusieurs résolutions et taux de rafraîchissement.

Ce câble DisplayPort est doté d'une gaine extérieure flexible en TPE qui se glisse facilement autour des coins et des bords de bureau. Les robustes renforts de décharge de traction permettent de positionner le câble de manière pratique, et les connecteurs DP plaqués nickel avec verrouillage s'attachent solidement pour éviter les déconnexions accidentelles.

Ce câble DisplayPort prend en charge toutes les fonctionnalités du DP 1.2 :

- Résolutions jusqu'à 4K 60Hz avec une source et un écran compatibles DP
- Une bande passante de 21,6 Gbps pour prendre en charge des taux de rafraîchissement élevés, y compris 1440p 144Hz et 1080p 240Hz
- Protection de contenu numérique à large bande passante (HDCP) 1.3 pour une connexion sécurisée entre la source et l'écran
- Transport multi-flux (MST) pour le chaînage de plusieurs moniteurs
- Jusqu'à 8 canaux audio numériques non compressés

- Prise en charge stéréo 3D pour les formats vidéo 3D
- Rétrocompatible avec les versions DP précédentes

Ce câble DP 1.2 est construit avec un blindage en aluminium mylar tressé pour minimiser les interférences électromagnétiques (EMI) et assurer une sortie audio/vidéo claire et constante ainsi qu'une performance fiable à long terme.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet de bénéficier de toutes les fonctionnalités de la norme DP 1.2 avec une compatibilité ascendante
- Connexion à un Écran 4K UHD
- Certifié VESA pour une compatibilité garantie entre les appareils DisplayPort

Spécifications techniques

- HAUTES PERFORMANCES : Le câble DP est conçu pour les appareils DP compatibles UHD; Choisissez le bon câble DP d'un seul coup d'œil grâce aux marquages sur les connecteurs pour une identification rapide; Jusqu'à 21,6 Gbps pour des vidéos 4K 60Hz fluides
- CERTIFIÉ VESA : Le câble DP 1.2 est certifié VESA pour une performance et une compatibilité garanties, assurant une cohérence fiable du signal et une lecture vidéo fluide sur tout écran DP; Rétrocompatibilité avec les versions DP antérieures
- CONSTRUCTION DE QUALITÉ : Les connecteurs à verrouillage permettent empêchent les déconnexions accidentelles; Écran en mylar d'aluminium protège contre les EMI; La gaine TPE et les serre-câbles sont sans halogène et conformes à la directive RoHS
- APPLICATIONS : Idéal pour les écrans 4K UHD; Taux de rafraîchissement jusqu'à 144Hz à une résolution de 1440p; Convient aux GPU et docks haute performance; Prend en charge les guirlandes multi-moniteurs MST; Connecte un moniteur DP à un dock 4K
- CARACTÉRISTIQUES : Blanc; 3 mètres; DisplayPort 1.2 certifié VESA; supporte HBR2/MST/HDCP 1.3; 4K 60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz; 21.6Gbps; Audio 8 canaux; Rétrocompatible avec PD 1.1; 28AWG; 7.5mm O.D

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passif
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	VW-1

Performance

Vitesse max. de transfert de données	21,6Gbps
Résolutions numériques max.	4K 60Hz
Spécifications audio	DisplayPort - 7.1 Channel Audio

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches , verrouillable)
Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches , verrouillable)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F - 122°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F - 158°F)
Humidité	5% à 85%

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
---------	-------

Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	28 AWG
Type de boîtier	ABS
Longueur de câble	10.0 ft [3.0 m]
Dia. ext. du câble	0.3 in [7.5 mm]
Longueur du produit	10.1 ft [3.1 m]
Largeur du produit	0.8 in [2.1 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.4 cm]
Poids du produit	6.5 oz [184.0 g]

Informations
d'emballage

Longueur du Paquet	8.7 in [22.0 cm]
Largeur du Paquet	7.9 in [20.0 cm]
Hauteur du Paquet	0.8 in [2.0 cm]
Poids brut	6.9 oz [196.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble DisplayPort de 3m - Blanc

Informations de
garantie

Warranty À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

