

Cable DisplayPort 1.2 Certificado VESA Blanco de 1,8m - Cable DP 1.2 para Monitor - 4K 60Hz - 21,6Gbps - con Pestillo - Macho a Macho

ID del Producto: DP12-CABLE-6FTW



Conecte un monitor DisplayPort 4K UHD a un ordenador host o a un concentrador MST, utilizando este cable DisplayPort 1.2 con certificación VESA. Las marcas del conector permiten una rápida identificación visual, distinguiendo este cable de otros cables DP de aspecto similar o sin marca. Elimine las conjeturas y elija siempre el cable adecuado para soportar todas las funciones DP 1.2.

Para un funcionamiento sin problemas entre dispositivos compatibles con DisplayPort, el cable DisplayPort 1.2 cuenta con la certificación VESA que garantiza la compatibilidad DP 1.2 y la retrocompatibilidad. Los cables certificados proporcionan un rendimiento constante y fiable en varias resoluciones y frecuencias de refresco.

Este cable DisplayPort cuenta con una cubierta exterior flexible de TPE que pasa fácilmente por esquinas y bordes de escritorio. Los robustos aliviadores de tensión permiten una colocación cómoda del cable, y los conectores DP niquelados de enclavamiento se sujetan con seguridad para evitar desconexiones accidentales.

Este cable DisplayPort es compatible con todas las características DP 1.2:

- Resoluciones de hasta 4K 60Hz utilizando una fuente y una pantalla DP compatibles
- Un ancho de banda de 21,6 Gbps admite altas frecuencias de refresco, incluyendo 1440p 144Hz y 1080p 240Hz
- Protección de contenidos digitales de banda ancha (HDCP) 1.3 para una conexión segura entre fuente y pantalla
- Transporte de flujos múltiples (MST) para conectar en cadena varios monitores
- Hasta 8 canales de audio digital sin comprimir

- Soporte estéreo 3D para formatos de vídeo 3D
- Retrocompatibilidad con versiones antiguas de DP

Este cable DP 1.2 está fabricado con blindaje trenzado de mylar de aluminio para minimizar las interferencias electromagnéticas y conseguir una salida de audio/vídeo nítida y uniforme y un rendimiento fiable a largo plazo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- ALTO RENDIMIENTO: Diseñado para dispositivos DisplayPort compatibles con UHD - Elija el cable DP adecuado de un vistazo con las marcas de rendimiento en los conectores para una identificación rápida y sencilla - Hasta 21,6 Gbps para vídeo 4K60Hz
- CERTIFICADO VESA: Certificado por VESA para garantizar el rendimiento y la compatibilidad, asegurando una consistencia de señal fiable y una reproducción de vídeo fluida en cualquier pantalla DP - Retrocompatibilidad con versiones anteriores de DP
- CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: Los conectores permiten un ajuste preciso y evitan desconexiones accidentales - Blindaje de mylar-aluminio para mayor protección EMI - La cubierta de TPE durable y los alivios de tensión no contienen halógenos y cumplen con RoHS
- APLICACIONES: Ideal para pantallas 4K UHD - Frecuencia de refresco de hasta 144Hz a una resolución de 1440p - Adecuado para GPU y estaciones de trabajo de alto rendimiento - Admite conexiones en cadena multimonitor MST - Conecte un monitor DP
- ESPECIFICACIONES: Blanco - 1,8m - DisplayPort 1.2 certificado por VESA - HBR2/MST/HDCP 1.3 - 4K 60 Hz/1440p 144 Hz/1080p 240Hz - 21,6Gbps - Audio de 8 canales - Retrocompatibilidad con DP 1.1 - 28 AWG - Diámetro exterior de 7,5mm

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
----------------------	----------

Cantidad de Conductores	19
-------------------------	----

Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	VW-1

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	21,6Gbps
Resolución Digital Máxima	4K 60Hz
Especificaciones de Audio	DisplayPort - Audio de 7.1 Canales

Conector(es)

Conector A	1 - DisplayPort (20 pines, con cierre)
Conector B	1 - DisplayPort (20 pines, con cierre)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F - 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F - 158°F)
Humedad	5% a 85%

Características Físicas

Color	Blanco
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	28 AWG
Tipo de Gabinete	ABS
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]

Cable OD	0.3 in [7.5 mm]
Longitud del Producto	6.1 ft [1.9 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.1 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Peso del Producto	4.2 oz [119.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Ancho de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Altura de la Caja	0.4 in [1.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.3 oz [150.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable DisplayPort de 1,8m - Blanco
---------------------	--

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

