

3 meter VESA-certifierad DisplayPort 1.4-kabel - 8K 60Hz HBR3 HDR - Super UHD
DisplayPort till DisplayPort-skärmsladd - Ultra HD 4K 120Hz DP 1.4 smal videokabel
M/M DP-kontakt

Produkt ID: DP14MM3M



Denna DisplayPort 1.4-kabel ansluter din bärbara eller stationära dator med DisplayPort™ till en "super ultra high definition" 8K-monitor, tv eller projektor. Den stöder upplösningar upp till 8K (7680 x 4320) @ 60 Hz.

DisplayPort-bildskärmskabeln ger den viktiga anslutningen för att stödja nästa generations super ultra-high definition-video.

Denna kabel är VESA®-certifierad för att säkerställa fullständig överensstämmelse och effektiv funktion hos den högre länkhastigheten för HBR3. Den har testats för att möta alla DP 1.4-specificationer och säkerställa kvalitet och tillförlitlighet.

Denna 8K DisplayPort-kabel stöder alla DP 1.4-funktioner:

- High Bit Rate 3 (HBR3) bandbredd på 32,4 Gbps som stöder det senaste industristandarderna
- HDR (High Dynamic Range) för högre kontrastförhållande och levande färger
- Multi-Stream Transport (MST) för kedjekoppling av flera skärmar
- Display Stream Compression 1.2 (DSC) för maximal upplösning
- Vidarebefordra felkorrigering för att hantera dataöverföringsfel
- High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.2) för en säker anslutning mellan källa och bildskärm
- 32 okomprimerade digitala ljudkanaler

Kabeln har en slimmad professionell 0,08 mm²-konstruktion som möjliggör flexibel installation samtidigt som den ger överlägsen pålitlighet för en ren kvalitetsinstallation. Varje kontakt har lås som ger säkra anslutningar mellan dina enheter.

8K har en upplösning på 7680 x 4320 och är även känd som 4320p och Super Ultra High Definition (SUHD). Ses i digital skyltning och andra kommersiella skärmar som kräver högsta tillgängliga upplösning. Denna kabel är bakåtkompatibel med 4K- och 5K-bildskärmar vilket gör den till den perfekta kringutrustningen för att börja framtidssäkra din kablageinfrastruktur.

StarTech.com genomför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och att vi tillhandahåller högkvalitativa produkter till våra kunder. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.com:s ingenjörer för att ge stöd till våra kunder före och efter försäljning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Levererar visuellt berikade presentationer
- Visar digital väggskyltning i hög upplösning
- Skapar iögonfallande bilder för fotografi, videografi och kinematografi
- Skapa verklighetstroga spel

Funktioner

- **DISPLAYPORT 1.4-KABEL:** 3 meter kabel, VESA-certifierad med 32,4 Gbit/s bandbredd; 8K 60Hz (7680x4320), 4K 120Hz (3840x2160), HDR för högt kontrastförhållande, HBR3, 32 kanalers ljud, MST för monitor-kedjekoppling, FEC-felkontroll
- **PÅLITLIG:** Byggt med intern kabelhanterare för att säkerställa signalintegritet; understruktur med metallanslutning tillhandahåller EMI-skärmning; DP-anslutningar med lås förhindrar oavsiktlig fråkoppling
- **HÅLLBARA:** PVC-manteln på denna tunna videokabel absorberar påfrestningar vid upprepade böjningar och skyddar kärnan i DisplayPort-kabeln; guldpläterade kontakter förhindrar oxidering och missfärgning, livstidsgaranti

- ANVÄNDNING: Perfekt för professionella arbetsstationer med Radeon Vega Frontier/Pro WX Series/W5500/Pro Duo och Nvidia Quadro; kompatibel med DP 1.1/1.2/1.3-kort och -adaptrar (1080p/4K) för att framtidssäkra inför 8K
- SPECIFIKATIONER: 3 m | Svart | DisplayPort 1.4 | DP hane till hane | 28 AWG | Mantel: PVC | EMI-skärmning | Protokoll som stöds: HBR 3, 4:4:4 Chroma Subsampling, DSC 1.2, HDCP 2.2, MST | Livstidsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	19
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass	VW-1-klass

Kontakt(er)

Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts)
Connector B	1 - DisplayPort (20-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Med lås
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	9.8 ft [3 m]
Produktlängd	9.8 ft [3.0 m]
Produktbredd	0.5 in [1.2 cm]
Produkthöjd	0.4 in [1.0 cm]
Produktvikt	8.9 oz [252.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
-------------------	---

Paketets längd	10.5 in [26.7 cm]
Package Width	9.8 in [25.0 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	9.7 oz [274.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - DisplayPort-kabel
-----------------	-----------------------

Warranty
Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.