

Cable DisplayPort 1.4 de 4m - Certificado VESA - 8K 60Hz - HBR3 - HDR - Super HD -
Cable de Monitor DP a Conector DP - UltraHD 4K 120Hz - Cable de Vídeo DP 1.4

ID del Producto: DP14MM4M



Este cable DisplayPort 1.4 conecta su ordenador portátil o de sobremesa DisplayPort™ a un monitor, televisor o proyector de "super ultra alta definición" 8K . Admite resoluciones de hasta 8K (7680x4320) a 60Hz.

El cable de monitor DP proporciona la conexión esencial para soportar la próxima generación de vídeo de súper ultra alta definición.

Este cable DisplayPort de 4m certificado por VESA® garantiza el pleno cumplimiento y el funcionamiento eficaz de la mayor velocidad de enlace de HBR3. Este cable DP ha sido probado para cumplir todas las especificaciones DP 1.4 para garantizar la calidad y fiabilidad.

Este cable DisplayPort 8K es compatible con todas las características de DP 1.4:

- High Bit Rate 3 (HBR3) de 32,4 Gbps que admite lo último en estándares industriales
- Alto rango dinámico (HDR) para una mayor relación de contraste y colores vivos
- Multi Stream Transport (MST) para la conexión en cadena de múltiples monitores
- Display Stream Compression 1.2 (DSC) para una salida de máxima resolución
- Corrección anticipada de errores para gestionar los errores de transmisión de datos
- High Bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.2) para una conexión segura entre la fuente y la pantalla
- 32 canales de audio digital sin comprimir

El cable tiene una construcción delgada de 28 AWG de calidad profesional que permite una instalación flexible a la vez que ofrece una fiabilidad superior para una instalación limpia y de calidad. Cada conector cuenta con pestillos que proporcionan conexiones seguras entre sus dispositivos.

8K tiene una resolución de 7680 x 4320 y también se conoce como 4320p y Super Ultra Alta Definición (SUHD). Se ve en señalización digital y otras pantallas comerciales que requieren la máxima resolución disponible. Este cable es retrocompatible con las pantallas 4K y 5K lo que lo convierte en el periférico perfecto para empezar a preparar su infraestructura de cableado para el futuro.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Haga presentaciones visualmente superiores
- Visualice imágenes nítidas en muros de señalización digital
- Cree imágenes que captan la atención para fotografía, videografía o cinematografía
- Produzca videojuegos realistas

Características

- **CABLE DE ALTO RENDIMIENTO:** Cable VESA de 4m compatible con 8K 60Hz (7680x4320) - 4K 120Hz (3840x2160) - 32,4Gbps - HDR10 - HBR3 - Audio de 32 canales - MST - GTC para una sincronización precisa de los canales de audio y 3D (2560x1600p 120Hz)
- **DISEÑO FIABLE:** Construido con gestor de cableado interno para garantizar la integridad de la señal - La subestructura metálica del conector y la lámina de Al-Mylar con trenzado (85% de cobertura) proporcionan blindaje EMI - Conectores DP con pestillo
- **DURADERO:** La cubierta de PVC de este cable (0,30"/7,5 mm de diámetro exterior) absorbe la tensión de los dobleces frecuentes protegiendo el núcleo - Conectores chapados en oro resistentes a la corrosión y cable de 28 AWG para una mayor calidad de señal
- **APLICACIONES:** Ideal para el hogar/oficinas/salas de juntas/aulas, funciona con sus estaciones de trabajo profesionales: Dell XPS 11th Gen, HP Z2 G8 Tower con tarjetas gráficas Radeon Vega Frontier/Pro WX Series/W5500/Pro Duo & NVIDIA Quadro P
- **ESPECIFICACIONES:** 4m - Negro - DisplayPort 1.4 - DP Macho a Macho - 28AWG - Cubierta de PVC - Lámina de Al-Mylar con 85% de trenzado - HBR 3, DSC 1.2, HDCP 2.2, 3D (2560x1600p 120Hz) - Compatible con tarjetas y adaptadores DP 1.1/1.2/1.3 (1080p/4K)

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación VW-1

Conector(es)

Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - DisplayPort (20 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Mecanismo de Bloqueo
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	13.1 ft [4 m]
Longitud del Producto	13.1 ft [4 m]
Ancho del Producto	0.7 in [1.9 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Peso del Producto	11.6 oz [328 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]

Ancho de la Caja 9.8 in [25.0 cm]

Altura de la Caja 1.4 in [3.5 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 12.4 oz [352.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

