

3m DisplayPort 2.1 Kabel, VESA Gecertificeerde DP40 DisplayPort Kabel met UHBR10/HDR/HDCP 2.2, 8K 60Hz/4K 144Hz met DSC 1.2a, 40Gbps, DP 2.1 Kabel, UHD Monitor Kabel, M/M

Productcode: DP21-3M-DP40-CABLE



Sluit een 8K/4K UHD DisplayPort monitor aan op een hostcomputer of MST hub via deze VESA gecertificeerde DisplayPort 2.1 DP40 kabel. Deze kabel biedt video met hoge bandbreedte en multi-channel audio en is hiermee ideaal voor 8K workstations, high-performance GPU's en speciale AV-toepassingen, waaronder mediaproductie en contentcreatie.

De VESA gecertificeerde DisplayPort 2.1 kabel zorgt voor een probleemloze verbinding tussen DisplayPort apparaten en gegarandeerd DP 2.1 en backwards compatibiliteit (DP 2.0/1.4/1.2). Daarnaast ondersteunt deze kabel G-Sync en FreeSync en verbetert de VRR-prestaties (Variable Refresh Rate) voor een optimale beeldkwaliteit tussen high-capacity GPU's en ondersteunde displays.

De DisplayPort kabel heeft een flexibele TPE mantel en is getest om 600 buigcycli bij +/-60 graden te weerstaan en kan daardoor gemakkelijk langs hoeken en randen van het bureau worden geleid. Robuuste trekontlastingen zorgen voor een vlotte plaatsing van de kabel en de vergrendelbare vernikkelde DP-connectors voorkomen ongewenst loskoppelen van de kabel. De connectors zijn geschikt voor meer dan 10.000 aansluitingen.

Deze DP40 DisplayPort-kabel ondersteunt de volgende DP 2.1-functies:

- Resoluties tot 8K 60Hz met DSC, bij gebruik van een compatibele DP bron en display
- UHBR10 ondersteunt hoge refresh rates inclusief 4K 120Hz en 1440p 240Hz
- High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.2 voor een beveiligde verbinding tussen bron en beeldscherm
- High Dynamic Range 10 (HDR10) voor een hogere contrastratio en schitterende beeldkwaliteit

- Display Stream Compression (DSC) 1.2a voor maximale output resolutie
- Multi-Stream Transport (MST) voor multi-monitor serieschakeling
- 32 Ongecomprimeerde digitale audiokanalen
- Backwards compatibel met vorige DP-versies

Deze DP 2.1 kabel is ontworpen met gevlochten aluminium mylar afscherming om EMI te minimaliseren voor heldere, consistente audio/video weergave en langdurige betrouwbare prestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Geniet van de complete DisplayPort 2.1 prestaties
- Sluit een krachtige GPU aan op een 8K 60Hz UHD scherm
- VESA gecertificeerde kabel voor gegarandeerde DisplayPort compatibiliteit

Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE:** DP 2.1 kabel ontworpen voor UHBR10 compatibele DisplayPort apparaten; DP40 ondersteunt 40Gbps voor 8K 60Hz video met DSC en 32-kanaals audio; Vergrendelbare DP connectors; Flexibele TPE mantel voor eenvoudige geleiding in nauwe ruimtes
- **FULL DP COMPATIBILITEIT:** DP 2.1 kabel is VESA gecertificeerd voor optimale prestaties en compatibiliteit met DP 2.1 apparaten en verzekerd een betrouwbaar signaal en vlotte videoweergave op elk DisplayPort scherm; Backwards compatibel met DP 2.0/1.4/1.2
- **HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE:** Vernikkelde uiteinden geschikt voor meer dan 10.000 inserties; Vergrendelbare DP connectors met trekcontlasting tegen ongewenst ontkoppelen; Aluminium vlechtwerk vermindert EMI; TPE mantel is duurzaam, halogeenvrij, RoHS compliant
- **VEELZIJDIGE PRESTATIES:** DisplayPort 2.1 DP40 biedt 40Gbps over vier UHBR10 (10Gbps) lanes voor een constante hoge throughput; Ideaal voor 8K schermen, krachtige GPU's, MST serieschakelingen met meerdere schermen en dockingstations; Ondersteunt 32-ch audio
- **SPECS:** Zwart; 3 meter; VESA Gecertificeerd DisplayPort 2.1; DP40 (40Gbps); Ondersteunt UHBR10/HDR/MST/DSC 1.2/ HDCP 2.2; 8K 60Hz met DSC, 4K 144Hz, 1440p 240Hz; 32-ch Audio; Backwards Compatibel met DP 2.0/1.4/1.2; 30AWG; 8,2mm B.D.

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passief
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	VW-1
Type kabel	Passive Copper Cable
Industriestandaarden	DisplayPort 2.1

Prestaties

Video Revision	DisplayPort 2.1
Maximale overdrachtsnelheid	40Gbps
Audiospecificaties	DisplayPort - 32 Channel Audio

Connector(en)

Connector A	1 - DisplayPort
Connector B	1 - DisplayPort

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	10%~85% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	30 AWG
Type behuizing	ABS

Kabellengte	9.8 ft [3 m]
Buitendiameter kabel	0.3 in [8.2 mm]
Lengte product	10.1 ft [3.1 m]
Breedte product	0.8 in [2.2 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.4 cm]
Gewicht product	9.7 oz [275.0 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	7.9 in [20.1 cm]
Breedte Verpakking	7.8 in [19.9 cm]
Hoogte Verpakking	1.9 in [4.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.1 oz [286.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 3m DisplayPort 2.1 Kabel
-------------	------------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.