

Adaptateur vidéo DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP vers DVI-D - M/F -
1920x1200 / 1080p

N° de produit: DP2DVI2



Le convertisseur vidéo DP2DVI2 DisplayPort® vers DVI vous permet de connecter un écran DVI à un ordinateur de bureau ou portable compatible DisplayPort.

Prend en charge des résolutions d'écran jusqu'à 1920 x 1200, vous permettant de profiter pleinement de la capacité DVI à liaison simple. Le DP2DVI2 est un adaptateur passif, qui requiert un port DP++ (DisplayPort++), ce qui signifie que les signaux DVI et HDMI peuvent également être transmis par le port.

StarTech.com propose également le modèle DP2DVIS, un adaptateur actif DisplayPort vers DVI.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Idéal pour les écrans des centres de loisirs numériques, des bureaux, des salles de conférence et des salons.
- Permet de conserver votre moniteur DVI existant et de l'utiliser avec un nouvel appareil DisplayPort.
- Idéal dans un cadre d'utilisation avec votre moniteur DVI en tant qu'écran secondaire.

Spécifications techniques

- Le verrouillage du connecteur DisplayPort permet de garantir la fiabilité de la connexion.
- Adaptateur facile à utiliser, aucun logiciel n'est requis
- Prise en charge des résolutions PC d'au plus 1920x1200 et TVHD d'au plus 1080p

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Passif
Entrée AV	DisplayPort - 1.2
Sortie AV	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Prise en charge audio	Non

Performance

Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p
Résolutions prises en charge	1920x1080 (1080p)
	1680x1050 (WSXGA+)
	1600x1200
	1600x900
	1440x900
	1400x1050 (SXGA+)
	1366x768
	1360x768
	1280x1024
	1280x960
	1280x800
	1280x768 (WXGA)
	1280x720p (720p)
	1280x600
	1152x864

1024x768

800x600 (SVGA)

640x480 (480p)

Prise en charge grand écran Oui

Spécifications audio DVI - No Audio Support

Connecteur(s)

Connecteur A DisplayPort (20 broches)

Connecteur B DVI-I (29 broches)

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage Carte vidéo ou source vidéo avec Port DP++ (DisplayPort++) requis (la transmission DVI et HDMI doit être prise en charge)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humidité 10%-85%RH

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Longueur de câble 6.0 in [15.2 cm]

Longueur du produit 10.0 in [25.4 cm]

Largeur du produit 1.7 in [42.0 mm]

Hauteur du produit 0.7 in [17.0 mm]

Poids du produit 1.5 oz [43.0 g]

Informations
d'emballage

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [19.0 mm]
Poids brut	1.8 oz [52.0 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Convertisseur DisplayPort vers DVI

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

