

DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter

Productcode: DP2DVI2



Met de DP2DVI2 DisplayPort® naar DVI-videoadapterconverter kunt u een DVI-scherm op DisplayPort-desktops of laptops aansluiten.

De converter ondersteunt weergaveresoluties van maximaal 1920x1200, waardoor u optimaal kunt profiteren van de single link DVI-capaciteit. DP2DVI2 is een passieve adapter waarvoor een DP++ poort (DisplayPort++) vereist is. Zo kunnen DVI- en HDMI-signalen ook door de poort geleid worden.

StarTech.com biedt ook de DP2DVIS, een Active DisplayPort-naar-DVI-adapter.

Gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen
- Blijf uw bestaande DVI-monitor gebruiken met uw nieuw DisplayPort-apparaat
- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Eigenschappen

- **DISPLAYPORT NAAR DVI ADAPTER:** DisplayPort 1.2 HBR2 naar DVI-D (alleen digitale) single-link adapter voor de aansluiting van een DVI-beeldscherm/projector | 1920x1200/1080p 60 Hz; HDCP 1.4 | 15 cm vaste kabel | DisplayPort gecertificeerd
- **COMPATIBILITEIT:** Passieve videoconverter ondersteunt DP++ bronnen waaronder werkstations, desktops (AMD/Nvidia), laptops, kleine vormfactor computers en docking stations
- **SLUIT EEN PRIMAIR OF SECONDAIR SCHERM AAN:** Sluit een DVI monitor of projector aan of voeg een tweede scherm toe aan uw workstation met behulp van de DP naar DVI adapter | getest met DVI-kabels tot 7,6 m | EDID & DDC passthrough garanderen compatibiliteit tussen bron en scherm
- **VERGRENDELBARE DISPLAYPORT EN SCREW LOCK DVI CONNECTOR:** Vergrendelbare DP connector zorgt voor een goede hostverbinding | ondersteunt DVI screw lock kabel om (per ongeluk) losraken te voorkomen | compact design
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK:** Voor deze DP naar DVI adapter converter zijn geen software of drivers nodig | geschikt voor elk besturingssysteem | DisplayPort mannelijke naar DVI vrouwelijke adapter dongle | connector is DVI-I, hoewel alleen een digitaal signaal (DVI-D) wordt doorgelaten

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Passief
AV-ingang	DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Audio	Nee

Prestaties

Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
Ondersteunde resoluties	1920x1080 (1080p) 1680x1050 (WSXGA+) 1600x1200 1600x900 1440x900 1400x1050 (SXGA+)

		1366x768
		1360x768
		1280x1024
		1280x960
		1280x800
		1280x768 (WXGA)
		1280x720p (720p)
		1280x600
		1152x864
		1024x768
		800x600 (SVGA)
		640x480 (480p)
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Audiospecificaties	DVI - No Audio Support
<hr/>		
Connector(en)		
	Connector A	1 - DisplayPort (20-polig)
	Connector B	1 - DVI-I (29-polig)
<hr/>		
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	DP++ (DisplayPort++) poort vereist op videokaart of videobron (doorgave van DVI en HDMI dient te worden ondersteund)
<hr/>		
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Vochtigheid	10% - 85% rel. luchtvochtigheid
<hr/>		
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart



Kabellengte	6.0 in [152.4 mm]
Lengte product	10.0 in [25.4 cm]
Breedte product	1.7 in [4.2 cm]
Hoogte product	0.7 in [1.7 cm]
Gewicht product	1.5 oz [43.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [1.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [52.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - DisplayPort naar DVI Converter
-------------	------------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

