

Cable 1,8m Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - 1080p - Pasivo - Convertidor DP a DVI-D Monoenlace - Cable para Monitor - con Conector DP con Pestillo

ID del Producto: DP2DVI2MM6



El cable adaptador de DisplayPort® a DVI, modelo DP2DVI2MM6 (1,8 m), permite conectar un monitor o proyector DVI a una fuente/tarjeta gráfica con conexión DisplayPort. Con una distancia de conexión de 1,8 m, este cable adaptador incluye conectores macho DVI y DisplayPort, lo cual permite realizar una conexión directa entre tarjeta de video y monitor, en contraste con el uso de un adaptador con un cable independiente.

Representa una solución económica para aprovechar al máximo un monitor DVI, lo cual evita gastar dinero en actualizarlo a un monitor con DisplayPort. El cable ofrece una fabricación de alta calidad y soporta resoluciones de video de alto ancho de banda de hasta 1920x1200 o resoluciones HDTV de hasta 1080p.

DP2DVI2MM6 es un adaptador pasivo que requiere un puerto DP++ (DisplayPort++), lo cual significa que las señales DVI y HDMI también pueden transferirse a través del puerto. Avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conexión de una fuente de vídeo DisplayPort directamente a cualquier monitor DVI-D (digital), sin

necesidad de otros adaptadores

- Uso adicional de un monitor DVI con un ordenador nuevo con DisplayPort disponible o como pantalla secundaria
- Perfecto para pantallas de centros de entretenimiento digitales, oficinas en casa, salas de conferencias, ferias y exposiciones

## Características

- Diseño de cable todo en uno
- Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA) y resoluciones HDTV de hasta 1080p
- No requiere software ni controladores adicionales
- Puerto conector DisplayPort con cierre
- FÁCIL DE USAR: No requiere de software ni controladores, el cable DP a DVI funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS - Cable DisplayPort macho a DVI macho - Reemplazo directo de DP2DVIMM6

---

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Single-Link
Soporte de Audio	No
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

---

### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support

---

Conector(es)		
Conector A		1 - DisplayPort (20 pines)
Conector B		1 - DVI-D (25 pines)
<hr/>		
Observaciones / Requisitos		
Nota		Se requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta gráfica o la fuente de vídeo para la transferencia DVI y HDMI.
<hr/>		
Requisitos Ambientales		
Temperatura Operativa		0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento		-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad		HR 20~80%
<hr/>		
Características Físicas		
Color		Negro
Longitud del Cable		6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto		6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto		1.6 in [4.0 cm]
Altura del Producto		0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto		5.0 oz [143.0 g]
<hr/>		
Información de la Caja		
Cantidad de Paquetes		1
Longitud de la Caja		5.7 in [14.6 cm]
Ancho de la Caja		7.2 in [18.3 cm]
Altura de la Caja		1.7 in [4.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío		5.7 oz [162.0 g]
<hr/>		

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja      1 - Cable de 1,8 m para DisplayPort a DVI - M/M

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty      3 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.