

Câble adaptateur DisplayPort vers DVI de 1,8 m - Convertisseur DP - 1920 x 1200

N° de produit: DP2DVI2MM6

L'adaptateur de câble DisplayPort® vers DVI DP2DVI2MM6 de 1,8 m vous permet de raccorder un écran ou un projecteur DVI à une source/carte vidéo DisplayPort. Offrant une portée pratique de 1,8 m, le câble est doté de connecteurs mâles DVI et DisplayPort, permettant ainsi un raccordement direct entre la carte vidéo et l'écran plutôt que d'utiliser un adaptateur muni d'un câble distinct.

Le câble DP vers DVI est pratique et constitue une solution abordable pour tirer pleinement profit de votre écran DVI sans devoir opter pour la mise à niveau coûteuse de votre écran DisplayPort. Le câble est de conception robuste et prend en charge les résolutions à haute bande passante jusqu'à 1920 x 1200 ou les résolutions HDTV jusqu'à 1080p.

Le DP2DVI2MM6 est un adaptateur passif qui requiert un port DP++ (DisplayPort++), ce qui signifie que les signaux DVI et HDMI peuvent également être transmis via le port. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Utilisez un écran DVI existant avec un nouvel ordinateur compatible DisplayPort, ou comme écran secondaire
- Branchez une source vidéo DisplayPort directement à un écran DVI-D (numérique) sans autre adaptateur
- Idéal pour les écrans des centres de loisirs numériques, des bureaux, des salles de conférence et des salons.

Spécifications techniques

- Câble tout-en-un
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 (WUXGA) et HDTV jusqu'à 1080p
- Aucun logiciel ou pilote nécessaire
- Connecteur DisplayPort à verrouillage

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Active or Passive Passif

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Adapter | |
| Entrée AV | DisplayPort - 1.2 |
| Sortie AV | DVI-D - Single-Link |
| Prise en charge audio | Non |
| Placage du connecteur | Or |
| Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride |

Performance

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Résolutions numériques max. | 1920x1200 / 1080p |
| Spécifications audio | DVI - No Audio Support |

Connecteur(s)

| | |
|--------------|--------------------------|
| Connecteur A | DisplayPort (20 broches) |
| Connecteur B | DVI-D (25 broches) |

Notes spéciales / Configuration

| | |
|----------|---|
| Remarque | Un port DP++ (DisplayPort++) est requis sur la carte ou la source vidéo pour la transmission des signaux DVI et HDMI. |
|----------|---|

Conditions environnementales

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| Température de stockage | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) |
| Humidité | Humidité relative de 20~80 % |

Caractéristiques physiques

| | |
|-------------------|----------------|
| Couleur | Noir |
| Longueur de câble | 6.0 ft [1.8 m] |



| | |
|---------------------|------------------|
| Longueur du produit | 6.0 ft [1.8 m] |
| Largeur du produit | 1.6 in [40.0 mm] |
| Hauteur du produit | 0.6 in [15.0 mm] |
| Poids du produit | 5.0 oz [143.0 g] |

Informations
d'emballage

| | |
|----------------|------------------|
| Package Length | 8.7 in [22.0 cm] |
| Package Width | 7.9 in [20.0 cm] |
| Package Height | 1.2 in [31.0 mm] |
| Poids brut | 5.4 oz [152.0 g] |

Contenu du
paquet

| | |
|-----------------------|--|
| Inclus dans le paquet | Câble DisplayPort vers DVI 1,8 m - M/M |
|-----------------------|--|

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

