

## 1,8 m DisplayPort naar DVI kabel - M/M

Productcode: DP2DVI2MM6



Met de DP2DVI2MM6 1,8 m DisplayPort®-naar-DVI-adapterkabel kunt u een DVI-scherm of -projector op een DisplayPort-videokaart/bron aansluiten. De kabel is 1,8 m lang en is voorzien van mannelijke DVI- en DisplayPort-connectors, waardoor u een directe verbinding kunt maken tussen een videokaart en scherm in plaats van een adapter met een aparte kabel te moeten gebruiken.

De DP-naar-DVI-kabel is een gemakkelijke, voordelige oplossing om volledig te profiteren van uw DVI-scherm, zonder de kosten van een upgrade naar een DisplayPort-monitor. De kabel is gemaakt van hoogwaardige materialen en ondersteunt videoresoluties met een hoge bandbreedte tot 1920x1200 of HDTV-resoluties tot 1080p.

DP2DVI2MM6 is een passieve adapter waarvoor een DP++ poort (DisplayPort++) vereist is. Zo kunnen DVI- en HDMI-signalen ook door de poort geleid worden. Gedekt door een StarTech.com 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Gebruik een bestaand DVI-scherm voor een nieuwe, met DisplayPort uitgeruste computer of als een secundair scherm
- Voor het direct aansluiten van een DisplayPort-videobron op een DVI-D (digitaal) scherm zonder dat aanvullende adapters vereist zijn
- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen

## Eigenschappen

- Compleet kabelsysteem
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA) en HDTV-resoluties tot 1080p
- Geen software of drivers nodig
- Vastklikkende DisplayPort-connectorpoort

---

### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Passief
AV-ingang	DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	DVI-D - Single-Link
Audio	Nee
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

---

### Prestaties

Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
Audiospecificaties	DVI - No Audio Support

---

### Connector(en)

Connector A	DisplayPort (20-polig)
Connector B	DVI-D (25-polig)

---

### Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	DP++ (DisplayPort++)-poort is vereist op de videokaart of videobron voor DVI- en HDMI-doorvoer.
---------	---

---

### Gebruiksomgeving



Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Breedte product	1.6 in [40.0 mm]
Hoogte product	0.6 in [15.0 mm]
Gewicht product	5.0 oz [143.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.2 in [31.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.4 oz [152.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1,8 m DisplayPort-naar-DVI-kabel - M/M
-------------	--

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

