

1,8 m DisplayPort till DVI-kabel – M/M

Produkt ID: DP2DVI2MM6

DP2DVI2MM6 1,8 m lång DisplayPort® till DVI-adapterkabel gör att du kan ansluta en DVI-display eller -projektor till en DisplayPort-videokort/-källa. Ger ett anslutningsavstånd på 1,8 m. Kabeln har DVI- och DisplayPort-hankontakter, vilket gör att du kan göra en direktanslutning mellan videokort och skärm, istället för att behöva använda en adapter med separat kabel.

DisplayPort till DVI-kabeln är en smidig, kostnadseffektiv lösning som gör att du kan utnyttja din DVI-skärm till fullo utan kostnader för att uppgradera till en DisplayPort-skärm. Kabeln har hög kvalitet och bandbreddsstöd för videoupplösningar upp till 1920x1200 eller HDTV-upplösningar upp till 1080p.

DP2DVI2MM6 är en passiv adapter som kräver en DP++ port (DisplayPort++). Det betyder att även DVI- och HDMI-signaler kan gå igenom porten. Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Omvandla en befintlig DVI-skärm och använd den med en ny DisplayPort-kompatibel dator eller som sekundär skärm
- Anslut en DisplayPort-videokälla direkt till en DVI-D-skärm (digital) utan att behöva använda ytterligare adapttrar
- Den är perfekt för digitala underhållningscentra, hemmakontor, konferensrum för företag och visningar på mässor

Funktioner

- Allt-i-1-kabeldesign
- Stödjer upplösningar upp till 1920x1200 (WUXGA) och HDTV-upplösningar upp till 1080p
- Ingen programvara eller extra drivrutiner behövs
- Låsbar DisplayPort-anslutningsport

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Active or Passive Passiv

Adapter	
AV-ingång	DisplayPort - 1.2
AV-utgång	DVI-D - Single-Link
Audio	Nej
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestanda

Maximal digital upplösning	1920x1200 / 1080p
Audio-specifikationer	DVI - No Audio Support

Kontakt(er)

Connector A	DisplayPort (20-stifts)
Connector B	DVI-D (25-stifts)

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	DP++ (DisplayPort++) port krävs på videokort eller videokälla för DVI- och HDMI-genomströmning.
------	---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet	20~80% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	6.0 ft [1.8 m]
Produktlängd	6.0 ft [1.8 m]
Produktbredd	1.6 in [40.0 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15.0 mm]



Produktvikt	5.0 oz [143.0 g]
-------------	------------------

Förpackning

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
----------------	------------------

Package Width	7.9 in [20.0 cm]
---------------	------------------

Package Height	1.2 in [31.0 mm]
----------------	------------------

Fraktvikt (förpackning)	5.4 oz [152.0 g]
----------------------------	------------------

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet	1,8 m DisplayPort till DVI-kabel – M/M
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

