

DisplayPort naar DVI dual link active video adapter / converter - DP naar DVI-D - 2560x1600

Productcode: DP2DVID2



De DP2DVID2 DisplayPort®-naar-DVI (Dual-Link) adapter converteert actief het outputsignaal van een DisplayPort-videobron voor gebruik met een DVI-D-scherm (monitor enz.) of projector, waardoor er bespaard kan worden op de kosten voor het upgraden van een DVI-scherm naar een nieuw model in verband met compatibiliteit.

De adapter ondersteunt video met hoge resolutie (tot 2560x1600 bij 60 Hz), waardoor de uitstekende grafische prestatie van een DisplayPort desktopvideokaart, -laptop of -MacBook® behouden blijft.

DP2DVID2 zorgt voor een actieve DisplayPort-DVI conversie die geschikt is voor videobronnen met zowel multimode (DP++) of monomode DisplayPort-signaaloutput. Hierdoor kan de adapter zelfs worden gebruikt met grafische kaarten die geen multimode DP++ signalen kunnen uitvoeren, zoals ATI® Eyefinity-kaarten.

Gedekt door een StarTech.com 3-jarige garantie met gratis levenslange technische assistentie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen
- Perfect voor schermen van groot formaat die gebruik maken van hoge resoluties via DVI dual-link
- Blijf uw bestaande DVI-monitor gebruiken met uw nieuw DisplayPort-apparaat

- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Eigenschappen

- Ondersteunt resoluties tot 2560x1600 (tot 60 Hz) met DVI Dual Link schermen, 1920x1080 (tot 120 Hz) met Single-Link DVI-schermen
- Gevoed door een USB-poort
- Te gebruiken op elk DVI-D-scherm waaronder televisies en Apple Cinema HD Display
- Ondersteunt multimode (DP++) en single mode DisplayPort

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	DVI-D - Dual-Link
Audio	Nee

Prestaties

Maximale digitale resoluties	2560x1600
Ondersteunde resoluties	2560 x 1600 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 120 Hz 1920 x 1200 @ 120 Hz
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	DVI - No Audio Support

Connector(en)

Connector A	DisplayPort (20-polig) USB Type-A (4-polig) USB 2.0
-------------	--



Connector B DVI-D (25-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten 1 x DVI-D-kabel (Bestemming)

Voeding

Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Kabellengte 14.6 in [37 cm]

Lengte product 21.6 in [54.9 cm]

Breedte product 2.5 in [64 mm]

Hoogte product 0.9 in [22 mm]

Gewicht product 5.6 oz [160 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 5.6 in [14.3 cm]

Package Width 6.9 in [17.4 cm]

Package Height 1.4 in [35 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 8.2 oz [232 g]

Wat wordt er meegeleverd



Meegeleverd

DisplayPort-naar-DVI-adapter

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

