

DisplayPort till DVI Dual Link aktiv adapter - DisplayPort till DVI-D adapter
videokonverterare 2560x1600 60 Hz - DP 1.2 till DVI-skärm - USB-driven - Låsande
DP-kontakt

Produkt ID: DP2DVID2



DP2DVID2 DisplayPort® till DVI-adaptern (Dual-Link) konverterar aktivt utsignalen från en DisplayPort-videokälla för användning med en DVI-D-skärm (bildskärm, etc.) eller projektor, vilket hjälper till att eliminera utrustningskostnaderna för uppgradering av en DVI-skärm till en nyare modell på grund av kompatibilitetsproblem.

Adaptern stöder högupplöst video (upp till 2560x1600 vid 60 Hz), vilket upprätthåller den enastående grafiska prestandan från ett DisplayPort-utrustat videokort i en stationär dator, bärbar dator eller MacBook®.

DP2DVID2 utför en aktiv DisplayPort-DVI-konvertering som är lämplig för videokällor som matar ut antingen multimode (DP++) eller single-mode DisplayPort-signaler. Detta säkerställer att adaptern kan användas med grafikkort som inte kan sända multimode DP++-signaler, som till exempel ATI® Eyefinity-kort.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för stora skärmar som använder höga DVI-upplösningar med Dual-Link-konnektivitet

- Använd din nya DisplayPort-enhet med din nuvarande DVI-bildskärm
- DVI-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm
- Den är perfekt för digitala underhållningscentra, hemmakontor, konferensrum för företag och visningar på mässor

Funktioner

- **DISPLAYPORT TILL DVI-ADAPTER:** DisplayPort 1.2 HBR2 till DVI-D dual-link adapter ansluter en DVI-skärm som stöder 2560x1600 60 Hz (dual-link) eller 1920x1200/1080p 120 Hz (single-link); HDCP-kompatibel; | 37 cm ansluten kabel | USB-driven | EDID Pass-through
- **KOMPATIBILITET:** Aktiv videokonverterare stöder DP-källor (single mode) eller DP++-källor (multi-mode) inklusive arbetsstationer, stationära datorer (AMD/Nvidia), bärbara datorer, datorer med liten formfaktor och dockningsstationer
- **ANSLUT EN PRIMÄR ELLER SEKUNDÄR SKÄRM:** Anslut en DVI-skärm eller projektor, eller lägg till en andra skärm för din arbetsstation | Kompakt design | Testad med DVI-kablar upp till 7,6 m | Stöder widescreen/ultrawide och Apple Cinema Display HD | Perfekt för digital skyltning
- **DISPLAYPORT MED LÅS OCH DVI MED SKRUVLÅSNING:** Förnicklad DP-kontakt med låsning och guldpläterade kontakter säkerställer en fast värdanslutning | Stöder DVI-skruvlåsningskabel för att förhindra att kabeln lossnar eller oavsiktlig fränkoppling | 46 cm USB C-kabel
- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** Ingen programvara eller drivrutiner krävs, DP till DVI-adapterkonverteraren fungerar med alla operativsystem; DisplayPort hane till DVI hona adapterdongel

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	DisplayPort - 1.2
AV-utgång	DVI-D - Dual-Link
Audio	Nej
Chipset-ID	Synaptics VMM2326BJ6

Prestanda

Maximal digital upplösning	2560x1600
Stödda upplösningar	2560 x 1600 @ 60 Hz

		1920 x 1080 @ 120 Hz
		1920 x 1200 @ 120 Hz
	Stöd för widescreen	Ja
	Audio-specifikationer	DVI - No Audio Support
Kontakt(er)	Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts)
		1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	Connector B	1 - DVI-D (25-stifts)
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	1 x DVI-D-kabel (Destination)
Ström	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Utseende	Färg	Svart
	Kabinettyp	Av plast
	Kabellängd	14.6 in [37 cm]
	Produktlängd	21.6 in [54.9 cm]
	Produktbredd	2.5 in [6.4 cm]
	Produkthöjd	0.9 in [2.2 cm]
	Produktvikt	5.6 oz [160.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1

Paketets längd	5.7 in [14.5 cm]
Paketets bredd	6.9 in [17.5 cm]
Paketets höjd	1.4 in [3.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	8.0 oz [228.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - DisplayPort till DVI-adapter
-----------------	----------------------------------

Warranty
Information

Warranty	3 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.