

Adaptador Conversor de Vídeo DisplayPort a DVI - Convertidor Externo - Doble Enlace - Activo

ID del Producto: DP2DVID



El adaptador DisplayPort a DVI-D de Doble Enlace, DP2DVID permite conectar su fuente de vídeo DisplayPort (PC, Ordenador Portátil, Macbook etc.) a cualquier pantalla DVI-D incluyendo televisores y Apple Cinema Display HD, evitando el gasto de tener que actualizar a un monitor equipado con DisplayPort .

El dispositivo ofrece una conversión activa que es alimentada por un único puerto USB y capacidad para manejar resoluciones de hasta 2560x1600 con Doble Enlace. Ideal para duplicar su pantalla con otro monitor o para extender su escritorio a fin de ampliar su espacio de trabajo.

Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

¿Está buscando un adaptador DVI con un sólo enlace? Nuestro DP2DVI tiene capacidad para soportar una resolución máxima de 1920x1200.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Perfecto para pantallas de centros de entretenimiento digitales, oficinas en casa, salas de conferencias, ferias y exposiciones

- Ideal para pantallas con formatos más grandes que utilizan altas resoluciones DVI con conectividad de Doble Enlace
- Permite conservar su monitor DVI más antiguo y usarlo con su nuevo dispositivo DisplayPort
- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Características

- Soporta resoluciones de hasta 2560x1600 con pantallas DVI de Doble Enlace
- Soporta 1920x1080 con pantallas de Enlace Único
- Alimentado por un puerto USB 2.0
- Conector de sujeción DisplayPort que asegura una conexión firme
- Compatible con cualquier pantalla DVI-D incluyendo televisores y Apple Cinema Display HD

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Dual-Link
Soporte de Audio	No

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	2560x1600
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support

Conector(es)

Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conector B	1 - DVI-D (19 pines)

Requisitos

Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Humedad HR 0~90%

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 0.6 in [1.5 cm]

Longitud del Producto 4.1 in [10.5 cm]

Ancho del Producto 2.1 in [5.5 cm]

Altura del Producto 0.9 in [2.2 cm]

Peso del Producto 1.8 oz [50 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja 7.4 in [18.8 cm]

Ancho de la Caja 2.5 in [62.5 mm]

Altura de la Caja 6.1 in [15.6 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 0.7 lb [0.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador DisplayPort a DVI

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.