

Cable 3m Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - 1080p - Pasivo - Convertidor DP a DVI-D Monoenlace - Cable para Monitor - con Conector DP con Pestillo

ID del Producto: DP2DVIMM10



El Cable Conversor de video DisplayPort a DVI (M-M), DP2DVIMM10 permite conectar una pantalla equipada con DVI a una tarjeta de video/fuente DisplayPort usando un sólo cable. El cable proporciona una distancia de conexión de 10 pies y dispone de un conector DVI macho y un conector DisplayPort macho.

El cable conversor de video DisplayPort/DVI soporta transmisiones de video con alto ancho de banda, brindando fácilmente resoluciones de pantalla de hasta 1920x1200 o resoluciones HDTV de hasta 1080p – permitiendo al usuario aprovechar todo el potencial de su pantalla DVI, y a la vez utilizar una fuente de video DisplayPort de avanzada.

El DP2DVIMM10 es un cable adaptador pasivo que requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), lo cual significa que las señales DVI y HDMI también se pueden transferir a través de un puerto.

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad











Aplicaciones

• Conserve su pantalla DVI existente utilizando nuestros cables conversores de vídeo DisplayPort a



DVI

• El cable DisplayPort a DVI posibilita una conexión sencilla y sin inconvenientes con cualquier pantalla DVI-D (digital)

Características

- Adaptador fácil de usar no requiere software
- Soporta resoluciones PC de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV hasta 1080p
- CABLE DE PANTALLA INTEGRADO: Este cable adaptador DisplayPort a DVI tiene un diseño delgado y flexible con chip adaptador integrado en el conector DVI, lo cual reduce el desorden y ofrece una instalación ordenada en la oficina, sala de juntas u oficina en casa
- CONEXIÓN ESTABLE: Conector DP sin trabas que es fácil de desconectar de una fuente localizada en un sitio de acceso difícil. Chip incorporado en el conector DVI que disminuye las pérdidas de señal | Compatible con cables DVI con fijación por tornillos, que previenen la desconexión accidental
- FÁCIL DE UTILIZAR: Gracias a que no requiere de software o controladores, este cable DP a DVI funciona con cualquier sistema operativo como Windows, Ubuntu y MacoOS. Cable DisplayPort macho a DVI macho

| Hardware | | |
|-------------|-------------------------------|--------------------------|
| | Política de Garantía | 3 Years |
| | Active or Passive Adapter | Pasivo |
| | Entrada A/V | DisplayPort - 1.2 |
| | Salida A/V | DVI-D - Single-Link |
| | Soporte de Audio | No |
| | Revestimiento del Conector | Níquel |
| | Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Rendimiento | | |
| | Longitud Máxima del Cable | 10.0 ft [3.0 m] |
| | Resolución Digital Máxima | 1920x1200 / 1080p |



| | Especificaciones de Audio | DVI - No Audio Support |
|-------------------------------|--------------------------------|--|
| Conector(es) | | |
| | Conector A | 1 - DisplayPort (20 pines) |
| | Conector B | 1 - DVI-D (25 pines) |
| Observaciones / Requisitos | | |
| | Nota | Puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o fuente de video. |
| Características Físicas | | |
| | Color | Negro |
| | Longitud del Cable | 10.0 ft [3.0 m] |
| | Longitud del Producto | 10.0 ft [3.0 m] |
| | Ancho del Producto | 1.6 in [4.0 cm] |
| | Altura del Producto | 0.6 in [1.5 cm] |
| | Peso del Producto | 8.7 oz [246.0 g] |
| Información de la Caja | | |
| - | Cantidad de Paquetes | 1 |
| | Longitud de la Caja | 11.2 in [28.5 cm] |
| | Ancho de la Caja | 13.6 in [34.6 cm] |
| | Altura de la Caja | 1.2 in [3.1 cm] |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 9.2 oz [260.0 g] |
| Contenido de la Caja | | |
| - | Incluido en la Caja | 1 - Cable Conversor Adaptador de vídeo DisplayPort a DVI de 10 pies - M/M |

st La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.