

3 m DisplayPort till DVI-kabel - DisplayPort till DVI-kabeladapter 1080p video -
DisplayPort till DVI-D kabel Single Link - DP till DVI-skärmkabel - DP 1.2 till
DVI-konverterare

Produkt ID: DP2DVIMM10



DP2DVIMM10 DisplayPort till DVI (M/M) videokonverterarekabeln gör det möjligt att koppla en DVI-kompatibel skärm till en DisplayPort videokort/-källa med en enda kabel. Kabeln kan kopplas på 3 meters avstånd och har en DVI-hankontakt och en DisplayPort-hankontakt.

DisplayPort/DVI-videokonverterarkabeln stödjer stora bandbreddsvideoöverföringar. Den visar enkelt upp upplösningar upp till 1920 x 1200 eller HDTV-upplösningar på upp till 1080p vilket gör det möjligt att dra full nytta av din DVI-kompatibla skärm samtidigt som du använder en modern DisplayPort-videokälla.

DP2DVIMM10 är en passiv adapter som kräver en DP++ port (DisplayPort++). Det betyder att DVI- och HDMI-signaler kan gå igenom porten.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Behåll din nuvarande DVI-skärm med våra DisplayPort till DVI-video-konverterarkablar
- DisplayPort till DVI-kabeln gör det möjligt att ansluta till vilken digital DVI-D-skärm som helst utan några problem

Funktioner

- **DISPLAYPORT TILL DVI-KABEL:** 3 m DisplayPort 1.2 (HBR2) till DVI-D single link-kabel ansluter en DVI-skärm, bildskärm eller projektor och stöder 1920x1200 eller 1080p vid 60 Hz; HDCP 1.3 | EDID Pass-through garanterar kompatibilitet mellan källa och skärm
- **KOMPATIBILITET:** Passiv videokonverterare stöder DP++-källor inklusive arbetsstationer, stationära datorer (AMD/Nvidia), bärbara datorer, datorer med liten formfaktor och dockningsstationer; 3 m längd stöder längre avstånd än traditionell DVI-kabel
- **INTEGRERAD DISPLAYKABEL:** DisplayPort till DVI-kabeladaptern har en tunn/flexibel utformning med adapterchip inbyggt i DVI-kontakten, minskar röran och ger en elegant installation på kontoret, styrelserummet eller hemmakontoret
- **STABIL ANSLUTNING:** DP-kontakt utan låsning gör den enkel att koppla loss från svåråtkomliga platser, chip inbyggt i DVI-kontakten minimerar signalförlust | Stöder DVI-skruvlåsningsskabel för att förhindra att kabeln lossnar eller oavsiktlig fränkoppling
- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** Ingen programvara eller drivrutiner krävs, DP till DVI-kabeln fungerar med alla operativsystem inklusive Windows, Ubuntu och macOS; DisplayPort hane till DVI hane

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-ingång	DisplayPort - 1.2
AV-utgång	DVI-D - Single-Link
Audio	Nej
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestanda

Maximal kabellängd	10.0 ft [3.0 m]
Maximal digital upplösning	1920x1200 / 1080p
Audio-specifikationer	DVI - No Audio Support

Kontakt(er)

Connector A	DisplayPort (20-stifts)
-------------	-------------------------

	Connector B	DVI-D (25-stifts)
Särskilda anmärkningar/ krav	Obs.	Kräver DP++ (DisplayPort++) port från videokort eller videokälla.
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	10.0 ft [3.0 m]
	Produktlängd	10.0 ft [3.0 m]
	Produktbredd	0.0 in [0 mm]
	Produkthöjd	0.0 in [0 mm]
	Produktvikt	8.7 oz [246 g]
Förpackning	Package Length	13.0 in [33 cm]
	Package Width	10.0 in [25.5 cm]
	Package Height	0.6 in [14 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	9.5 oz [269 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	3 m DisplayPort till DVI-videoadapterkabel - M/M

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

