

Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm - DP a DVI 2560x1600 - Nero

ID prodotto: DP2DVIMM3BS

Il cavo convertitore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm DP2DVIMM3BS consente di collegare un desktop o laptop dotato di DisplayPort direttamente a un vicino monitor o proiettore DVI risparmiando le spese per adattatori aggiuntivi ed eliminando al contempo l'ingombro dei cavi in eccesso.

Per una compatibilità garantita praticamente con qualsiasi uscita DisplayPort, l'adattatore attivo DisplayPort a DVI supporta i segnali DisplayPort multimodali (DP++) e monomodali. A differenza degli adattatori passivi, ciò assicura la possibilità di utilizzare DP2DVIMM3BS anche con schede grafiche che non supportano i segnali in uscita DP++ multimodali quali le schede ATI® Eyefinity.

Inoltre, poiché il cavo convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200, è possibile convertire una sorgente video DisplayPort in DVI senza rinunciare alla qualità del video.

DP2DVIMM3BS è coperto dalla garanzia di 3 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota:

L'adattatore non può essere utilizzato con Apple Cinema Display.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di collegare il display DVI (monitor, proiettore) direttamente a un dispositivo con uscita DisplayPort
- Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario
- Consente l'utilizzo con uscite video DisplayPort monomodali che non sono in grado di trasmettere segnali DP++ multimodali quali, ad esempio, le schede video ATI® Eyefinity

Caratteristiche

- 1 connettore DisplayPort maschio, 1 connettore DVI maschio
 - Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
 - Conversione attiva DisplayPort a DVI
 - Installazione Plug-and-Play
-

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	DisplayPort - 1.2
Uscita AV	DVI-D - Single-Link
Audio	No
ID chipset	Parade - PS171

Prestazioni

Lunghezza max cavo	36.0 in [91.5 cm]
Risoluzioni digitali massime	1920 x 1200
Risoluzioni supportate	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	DVI - No Audio Support
MTBF	1,291,679 ore

Connettore/i

Connettore A	DisplayPort (20 pin)
Connettore B	DVI-D (25 pin)

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
-----------------------------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	40% ~ 85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza cavo	36.0 in [91.5 cm]
Lunghezza prodotto	36.0 in [91.5 cm]
Larghezza prodotto	1.6 in [40.0 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [15.0 mm]
Peso prodotto	2.6 oz [74.9 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.7 in [22.2 cm]
Package Width	7.8 in [19.7 cm]
Package Height	0.6 in [15.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	3.2 oz [91.6 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Adattatore attivo DisplayPort a DVI
--------------------------	-------------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

