

91 cm DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - DP naar DVI 1920x1200 - zwart

Productcode: DP2DVIMM3BS



Met de DP2DVIMM3BS 91 cm lange, actieve DisplayPort-naar-DVI-converterkabel kunt u uw voor DisplayPort geschikte desktop of laptop direct aansluiten op een nabijgelegen DVI-scherm of -projector, waardoor u niet alleen geen extra adapters nodig hebt, maar ook de warboel van vele kabels vermijdt.

Voor gegarandeerde compatibiliteit met bijna elke DisplayPort-uitgang ondersteunt de actieve DisplayPort-naar-DVI-adapter multimode (DP++) en single-mode DisplayPort-signalen. In tegenstelling tot passieve adapters kan de DP2DVIMM3BS daarom worden gebruikt met grafische kaarten die niet geschikt zijn voor de verzending van multimode DP++ signalen, zoals ATI® Eyefinity-kaarten.

Omdat de converterkabel videoresoluties tot 1920x1200 ondersteunt, kunt u bovendien een DisplayPort-videobron op DVI aansluiten zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.

De DP2DVIMM3BS wordt gedekt door een StarTech.com 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

NB:

Deze adapter is niet compatibel voor gebruik met de Apple Cinema Display

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voor gebruik met single-mode DisplayPort-videobronnen die geen multimode DP++ signalen kunnen

verzenden, zoals ATI® Eyefinity-videokaarten

- Sluit uw bestaande DVI-scherm (monitor, projector) aan op een DisplayPort-uitvoerapparaat
- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Eigenschappen

- 1 mannelijke DisplayPort-connector, 1 mannelijke DVI-connector
- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- Actieve DisplayPort naar DVI conversie
- Plug & play-installatie
- EASY TO USE: With no software or drivers required, the DP to DVI cable/cord works with any OS including Windows, Ubuntu and macOS; DisplayPort male to DVI male cable

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	DVI-D - Single-Link
Audio	Nee
Chipsetcode	Parade - PS171

Prestaties

Maximale kabellengte	36.0 in [91.5 cm]
Maximale digitale resoluties	1920 x 1200
Ondersteunde resoluties	1024 x 768
	1280 x 720
	1920 x 1080
	1920 x 1200



Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	DVI - No Audio Support
MTBF	1,291,679 uren

Connector(en)

Connector A	DisplayPort (20-polig)
Connector B	DVI-D (25-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

System- en kabelvereisten	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gebruiksomgeving


Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	36.0 in [91.5 cm]
Lengte product	36.0 in [91.5 cm]
Breedte product	1.6 in [40.0 mm]
Hoogte product	0.6 in [15.0 mm]
Gewicht product	2.6 oz [74.9 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.2 cm]
----------------	------------------



Package Width	7.8 in [19.7 cm]
Package Height	0.6 in [15.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.2 oz [91.6 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	Actieve DisplayPort naar DVI adapter
-------------	--------------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

