

91 cm aktiv DisplayPort till DVI-adapter/konverteringskabel - DP till DVI 1920x1200 - Svart

Produkt ID: DP2DVIMM3BS

Den DP2DVIMM3BS aktiva DisplayPort till DVI-konverteringskabeln på 91 cm gör att du kan ansluta din DisplayPort-utrustade stationära eller bärbara dator direkt till en närliggande DVI-skärm eller -projektor så att du slipper sladdhärvor och extra adaptrar.

För garanterad kompatibilitet med i stort sett vilken DisplayPort-utdata som helst stöder den aktiva DisplayPort till DVI-adaptern DisplayPort-signaler i såväl multiläge (DP++) som enkelläge. Till skillnad från passiva adaptrar garanterar detta att DP2DVIMM3BS kan användas med grafikkort som inte kan sända DP++-signaler i multiläge, som till exempel ATI® Eyefinity-kort.

Eftersom konverterarkabeln stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 kan du dessutom konvertera en DisplayPort-videokälla till DVI utan att förlora videokvalitet.

DP2DVIMM3BS täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.:

Denna adapter är inte kompatibel med Apple Cinema Display.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut din DVI-visningsenhet (skärm, projektor) direkt till en DisplayPort-enhet
- DVI-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm
- Använd med DisplayPort-videoenheter med enkelläge som inte kan sända DP++-signaler i multiläge, som till exempel ATI® Eyefinity-videokort

Funktioner

- 1 x DisplayPort-hankontakt, 1 x DVI-hankontakt
- Stöder upplösningar på upp till 1920x1200
- Aktiv DisplayPort till DVI-konvertering
- Plug-and-play-installation

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	DisplayPort - 1.2
AV-utgång	DVI-D - Single-Link
Audio	Nej
Chipset-ID	Parade - PS171

Prestanda

Maximal kabellängd	36.0 in [91.5 cm]
Maximal digital upplösning	1920 x 1200
Stödda upplösningar	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	DVI - No Audio Support
Medeltid mellan fel (MTBF)	1,291,679 timmar

Kontakt(er)

Connector A	DisplayPort (20-stifts)
Connector B	DVI-D (25-stifts)

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
-----------------------	---

Miljö



Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	40 %-85 %RH

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	36.0 in [91.5 cm]
Produktlängd	36.0 in [91.5 cm]
Produktbredd	1.6 in [40.0 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15.0 mm]
Produktvikt	2.6 oz [74.9 g]

Förpackning

Package Length	8.7 in [22.2 cm]
Package Width	7.8 in [19.7 cm]
Package Height	0.6 in [15.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.2 oz [91.6 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Aktiv DisplayPort till DVI-adapter
-----------------	------------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

