

1,8 m DisplayPort till DVI-kabel - 1080p video - Aktiv DisplayPort till DVI-kabeladapter
- DisplayPort till DVI-D-kabel Single Link - DP 1.2 till DVI-skärmkabel

Produkt ID: DP2DVIMM6BS



Den DP2DVIMM6BS aktiva DisplayPort till DVI-konverteringskabeln på 1,8 m gör det möjligt att ansluta din DisplayPort-utrustade stationära eller bärbara dator direkt till en DVI-skärm eller -projektor utan extra adaptrar eller kablar - en kostnadseffektiv lösning för att få den nya DisplayPort-datorn att fungera med en äldre VGA-skärm eller projektor.

För garanterad kompatibilitet med i stort sett vilken DisplayPort-utdata som helst stöder den aktiva DisplayPort till DVI-adaptern DisplayPort-signaler i såväl multiläge (DP++) som enkelläge. Till skillnad från passiva adaptrar garanterar detta att DP2DVIMM6BS kan användas med grafikkort som inte kan sända DP++-signaler i multiläge, som till exempel ATI® Eyefinity-kort.

Eftersom konverterarkabeln stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 kan du dessutom konvertera en DisplayPort-videokälla till DVI utan att förlora videokvalitet.

DP2DVIMM6BS täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.:

Denna adapter är inte kompatibel med Apple Cinema Display.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Använd med DisplayPort-videoenheter med enkelläge som inte kan sända DP++-signaler i multiläge, som till exempel ATI® Eyefinity-videokort

- Anslut din DVI-visningsenhet (skärm, projektor) direkt till en DisplayPort-enhet
- DVI-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm

Funktioner

- **DISPLAYPORT TILL DVI-KABEL:** 1,8 m Aktiv DisplayPort 1.2 (HBR2) till DVI-D single link-kabel ansluter en DVI-skärm, bildskärm eller projektor | 1920x1200/1080p 60Hz eller 4K 30 Hz (HDMI-klockfrekvens); EDID Pass-through säkerställer kompatibilitet mellan källa och skärm
- **KOMPATIBILITET:** Aktiv videokonverterare stöder DP-källor (single mode) eller DP++-källor (multi-mode) inklusive arbetsstationer, stationära datorer (AMD/Nvidia), bärbara datorer, datorer med liten formfaktor och dockningsstationer
- **INTEGRERAD DISPLAYKABEL:** DisplayPort till DVI-kabeladaptern har en tunn och flexibel utformning med adapterchip inbyggt i DVI-kontakten, minskar röran och ger en elegant installation på kontoret, styrelserummet eller hemmakontoret
- **DISPLAYPORT MED LÅS OCH DVI MED SKRUVLÅSNING:** DP-kontakt med låsning säkerställer en fast anslutning, chip inbyggt i DVI-kontakten minimerar signalförlust | Stöder DVI-skruvlåsningskabel för att förhindra att kabeln lossnar eller oavsiktlig fränkoppling
- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** Ingen programvara eller drivrutiner krävs, DP till DVI-kabeln fungerar med alla operativsystem inklusive Windows, Ubuntu och macOS; DisplayPort hane till DVI hane

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	DisplayPort - 1.2
AV-utgång	DVI-D - Single-Link
Audio	Nej
Chipset-ID	Parade - PS171

Prestanda

Maximal kabellängd	6.0 ft [1.8 m]
Maximal digital upplösning	1920 x 1200
Stödda upplösningar	1024 x 768

1280 x 720

1920 x 1080

1920 x 1200

Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	DVI - No Audio Support
Medeltid mellan fel (MTBF)	1,291,679 timmar

Kontakt(er)

Connector A	DisplayPort (20-stifts)
Connector B	DVI-D (25-stifts)

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
-----------------------	---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	40 %-85 %RH

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	6.1 ft [1.8 m]
Produktlängd	6.1 ft [1.8 m]
Produktbredd	1.6 in [40 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15 mm]
Produktvikt	3.7 oz [105.2 g]

Förpackning

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.6 in [19.4 cm]
Package Height	0.6 in [15 mm]
Fraktvikt (förpackning)	4.3 oz [123 g]

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet	Aktiv DisplayPort till DVI-adapter
-----------------	------------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

