

Adaptateur DisplayPort vers DVI - Conversion active - 1920 x 1200 - Adaptateur Convertisseur actif DisplayPort (DP) vers DVI (DVI-D) Single Link pour Écran DVI-D

N° de produit: DP2DVIS



L'adaptateur actif DisplayPort vers DVI Single-Link DP2DVIS vous permet de connecter votre source vidéo DisplayPort (PC de bureau, ordinateur portable, etc.) sur des moniteurs, des projecteurs ou des écrans DVI-D, dont les télévisions et les home cinéma HD d'Apple, éliminant ainsi les coûts engendrés par l'achat d'un écran compatible DisplayPort.

Contrairement aux adaptateurs passifs, ce convertisseur DP vers DVI offre une conversion active qui peut être utilisée avec toute sortie DisplayPort, ce qui est idéal pour les cartes graphiques qui ne peuvent produire des signaux DP++ multimode (ATI Eyefinity par ex.). Prenant en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200, cet appareil compact offre une solution simple pour convertir des sorties DisplayPort afin qu'elles soient compatibles avec les écrans, les téléviseurs ou les projecteurs DVI existants.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour les écrans des centres de loisirs numériques, des bureaux, des salles de conférence et des salons
- Conservez votre écran DVI existant et utilisez-le avec votre nouvel ordinateur ou nouvelle source DisplayPort

- Parfait pour utiliser votre moniteur DVI en tant qu'écran secondaire
- Parfait pour les écrans de grand format qui utilisent les hautes résolutions DVI
- Adaptation des cartes graphiques ne prenant pas en charge les signaux DP++ (multimode)

Spécifications techniques

- **ADAPTATEUR DISPLAYPORT VERS DVI** : l'adaptateur DP 1.2/DVI-D Single Link permet de connecter un écran DVI prenant en charge les résolutions 1920x1200 et 1080p 60Hz | L'intercommunication EDID/DDC assure la compatibilité entre la source et l'écran | 15 cm
- **COMPATIBILITÉ** : le convertisseur prend en charge le DP/DP++, pour les postes de travail, les ordinateurs de bureau, les PC et les stations d'accueil | Certification AMD Eyefinity idéale pour une utilisation avec les CG Radeon Pro pour stations de travail
- **CONNECTEZ UN ÉCRAN PRINCIPAL OU SECONDAIRE** : connectez un écran ou un vidéoprojecteur DVI, ou ajoutez un second écran à votre station de travail | Design compact | Testé avec des câbles DVI de 7,6 m maximum | Compatibilité avec Apple Cinema Display HD
- **DISPLAYPORT AVEC VERROUILLAGE ET DVI AVEC VERROUILLAGE PAR VIS** : le connecteur DP avec verrouillage garantit une connexion solide | Compatible avec le câble de verrouillage par vis DVI pour éviter toute déconnexion ou tout détachement accidentel du câble
- **FACILE À UTILISER** : sans logiciel ni pilote requis, l'adaptateur convertisseur DP vers DVI fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, y compris Windows, Ubuntu et MacOS ; dongle adaptateur DisplayPort mâle vers DVI femelle

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	DisplayPort - 1.2
Sortie AV	DVI-D - Single-Link
Prise en charge audio	Non
Résistance au feu	LSZH (faible fumée, zéro halogène)
Normes de l'industrie	HDCP 1.3 DisplayPort 1.1a DDWG 1.0

ID du chipset Parade PS 161

Performance

Résolutions numériques max.	1920 x 1200
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	DVI - No Audio Support

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - DVI-D (25 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 80 % à 90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	5.7 in [14.6 cm]
Longueur du produit	7.9 in [20 cm]
Largeur du produit	1.7 in [4.4 cm]
Hauteur du produit	0.8 in [2 cm]
Poids du produit	1.7 oz [48 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	4.2 in [10.6 cm]

Largeur du Paquet	7.8 in [19.9 cm]
Hauteur du Paquet	0.9 in [2.3 cm]
Poids brut	2.3 oz [64.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur vidéo monobloc DisplayPort vers DVI
-----------------------	--

Informations de
garantie

Warranty	3 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis