

DisplayPort naar DVI Actieve Adapter

Productcode: DP2DVIS



Met de DP2DVIS DisplayPort naar DVI Actieve Single-Link adapter kunt u uw DisplayPort videobron (pc, laptop, MacBook, etc.) aansluiten op een DVI-D-beeldscherm of -projector, waaronder televisies en Apple Cinema HD Display, zodat u zich de kosten kunt besparen voor het moeten upgraden naar een beeldscherm met DisplayPort.

In tegenstelling tot passieve adapters biedt deze DisplayPort naar DVI adapter een actieve omzetting voor gebruik met een DisplayPort-uitgang – ideaal voor grafische kaarten die geen multi-mode DP++ signalen (bijv. ATI Eyefinity) kunnen uitgeven. Dit compacte apparaat ondersteunt resoluties tot 1920x1200 en biedt een eenvoudige oplossing voor het omzetten van een DisplayPort-uitgang voor aansluiting op bestaande DVI-monitoren, televisies of projectoren.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen
- Blijf uw bestaande DVI-monitor gebruiken met uw nieuw DisplayPort-computer of -bron
- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm
- Perfect voor schermen van groot formaat die gebruik maken van hoge resoluties via DVI

- Voor gebruik met grafische kaarten die geen DP++ (multi-mode)-signalen kunnen uitgeven

Eigenschappen

- **DISPLAYPORT NAAR DVI ADAPTER:** DisplayPort 1.2 (HBR2) naar DVI-D single-link adapter voor de aansluiting van een DVI-scherm/-projector die 1920x1200 of 1080p 60Hz ondersteunt | EDID/DDC passthrough garandeert compatibiliteit tussen bron en scherm | 15 cm vaste kabel
- **COMPATIBILITEIT:** Actieve videoconverter ondersteunt DP of DP++ bronnen waaronder werkstations, desktops (AMD/Nvidia), laptops, kleine vormfactor computers en docking stations | AMD Eyefinity gecertificeerd voor gebruik met de Radeon Pro-serie van Workstation Graphics
- **SLUIT EEN PRIMAIR OF SECONDAIR SCHERM AAN:** Sluit een DVI monitor of projector aan of voeg een tweede scherm toe aan uw workstation | compact design | getest met kabels tot 7,6 m | ondersteunt Apple Cinema Display HD
- **VERGRENDELBARE DISPLAYPORT EN SCREW LOCK DVI CONNECTOR:** Vergrendelbare DP connector zorgt voor een goede hostverbinding | ondersteunt DVI screw lock kabel om (per ongeluk) losraken te voorkomen
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK:** Voor deze DP naar DVI adapter converter zijn geen software of drivers nodig. Geschikt voor elk besturingssysteem waaronder Windows, Ubuntu en macOS; mannelijke DisplayPort naar vrouwelijke DVI adapter dongle

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	DVI-D - Single-Link
Audio	Nee
Brandbestendigheid	LSZH-rating (weinig rook, geen halogeen)
Industriestandaarden	HDCP 1.3 DisplayPort 1.1a DDWG 1.0
Chipsetcode	Parade PS 161

Prestaties

Maximale digitale resoluties	1920x1200
------------------------------	-----------

	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Audiospecificaties	DVI - No Audio Support
Connector(en)	Connector A	1 - DisplayPort (20-polig)
	Connector B	1 - DVI-D (25-polig)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	80~90% RV
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Kabellengte	5.7 in [14.6 cm]
	Lengte product	7.9 in [20 cm]
	Breedte product	1.7 in [4.4 cm]
	Hoogte product	0.8 in [2 cm]
	Gewicht product	1.7 oz [48 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	4.2 in [10.6 cm]
	Package Width	7.8 in [19.9 cm]
	Package Height	0.9 in [2.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.3 oz [64.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		

Meegeleverd	1 - Video DisplayPort DVI Adapter Converter
-------------	---

Garantiebepalinge
n

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.