

DisplayPort till DVI-adapter - Aktiv DisplayPort till DVI-D-adapter/videokonverterare 1080p - DP 1.2 till DVI-skärnkabel adapterdongel - DP till DVI-adapter - Låsande DP-kontakt

Produkt ID: DP2DVIS



Denna DP2DVIS aktiva enkellänkade adapter för anslutning mellan DisplayPort och DVI låter dig ansluta din DisplayPort-videokälla (stationär eller bärbar dator m.m.) till en DVI-D-skärm, projektor eller skylt, inklusive TV-apparater och Apple Cinema Display HD så att du slipper kostnaden av att uppgradera till en DisplayPort-kapabel skärm.

Till skillnad från passiva adaptrar ger denna DP-till-DVI-konverterare en aktiv konvertering som fungerar med alla DisplayPort-utgångar - idealisk för grafikkort som inte kan ge DP++-signaler i multiläge (t.ex. ATI Eyefinity). Denna kompakta enhet stöder upplösningar på upp till 1920x1200 och är en enkel lösning för konvertering av DisplayPort-utdata för kompatibilitet med befintliga DVI-skärmar, TV-apparater och projektorer.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Den är perfekt för digitala underhållningscentra, hemmakontor, konferensrum för företag och visningar på mässor
- Behåll din befintliga DVI-skärm och använd den med din nya DisplayPort-dator eller -källa

- Perfekt vid användning av din DVI-skärm som en sekundär skärm
- Perfekt för stora skärmar som använder höga DVI-upplösningar
- Anpassa dig till grafikkort som inte kan ge DP++-utsignaler (multiläge)

Funktioner

- **DISPLAYPORT TILL DVI-ADAPTER:** DisplayPort 1.2 (HBR2) till DVI-D Single Link-adapter ansluter en DVI-skärm/projektor och stöder 1920x1200 och 1080p 60 Hz | EDID/DDC Pass-through garanterar kompatibilitet mellan källa och skärm | 15 cm ansluten kabel
- **KOMPATIBILITET:** Aktiv videokonverterare stöder DP- eller DP++-källor inklusive arbetsstationer, stationära datorer (AMD/Nvidia), bärbara datorer, datorer med liten formfaktor och dockningsstationer | AMD Eyefinity-certifierad och perfekt för användning med Radeon Pro Series Workstation Graphics
- **ANSLUT EN PRIMÄR ELLER SEKUNDÄR SKÄRM:** Anslut en DVI-skärm eller projektor, eller lägg till en andra skärm för din arbetsstation | Kompakt design | Testad med DVI-kablar upp till 7,6 m | Stöder Apple Cinema Display HD
- **DISPLAYPORT MED LÅS OCH DVI MED SKRUVLÅSNING:** DP-kontakt med låsning säkerställer en fast vördanslutning | Stöder DVI-skruvlåsningskabel för att förhindra att kabeln lossnar eller oavsiktlig frånkoppling
- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** Ingen programvara eller drivrutiner krävs, DP till DVI-adapterkonverteraren fungerar med alla operativsystem inklusive Windows, Ubuntu och macOS; DisplayPort hane till DVI hona adapterdongel

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	DisplayPort - 1.2
AV-utgång	DVI-D - Single-Link
Audio	Nej
Brandteknisk klass	LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen)
Industristandarder	HDCP 1.3
	DisplayPort 1.1a
	DDWG 1.0

	Chipset-ID	Parade PS 161
Prestanda	Maximal digital upplösning	1920x1200
	Stöd för widescreen	Ja
	Audio-specifikationer	DVI - No Audio Support
Kontakt(er)	Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts)
	Connector B	1 - DVI-D (25-stifts)
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	80~90 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	5.7 in [14.6 cm]
	Produktlängd	7.9 in [20 cm]
	Produktbredd	1.7 in [4.4 cm]
	Produkthöjd	0.8 in [2 cm]
	Produktvikt	1.7 oz [48 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	4.2 in [10.6 cm]
	Paketets bredd	7.8 in [19.9 cm]
	Paketets höjd	0.9 in [2.3 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.3 oz [64.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - DisplayPort till DVI-adapter

Warranty
Information

Warranty

3 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.