

Adaptador Conversor de Video DisplayPort a HDMI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200

ID del Producto: DP2HDMI2



El adaptador DisplayPort® a HDMI® DP2HDMI2 de StarTech.com permite conectar un proyector o monitor con HDMI disponible a un puerto de salida DisplayPort de un computador (de escritorio o portátil), lo cual evita gastar dinero en actualizar su monitor a un monitor compatible con DisplayPort.

El adaptador soporta resoluciones de monitor de hasta 1920x1200, lo cual permite aprovechar totalmente la capacidad de video HDMI.

DP2HDMI2 es un cable adaptador pasivo que requiere un puerto DP++ (DisplayPort++), lo cual significa que las señales DVI y HDMI también pueden transferirse a través del puerto.

Este adaptador permite la transferencia de audio si la fuente de video lo soporta. Consulte el manual de la fuente de video para saber si dicha transferencia es posible.

Avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Perfecto para pantallas de centros de entretenimiento digitales, oficinas en casa, salas de conferencias, ferias y exposiciones
- Permite conservar su monitor HDMI más antiguo y usarlo con su nuevo dispositivo DisplayPort
- Ideal para usar su monitor HDMI como pantalla secundaria

Características

- Conector de sujeción DisplayPort que asegura una conexión firme
- Cable fácil de usar – no requiere software
- Soporta resoluciones PC de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV hasta 1080p
- LATCHING DISPLAYPORT CONNECTOR: DP to HDMI adapter dongle has latching DP connector to prevent accidental disconnection from the host DP port | Tested with HDMI cables at extended lengths up to 35ft
- EASY TO USE: With no software or drivers required, the DisplayPort to HDMI video adapter is OS independent; DP male to HDMI female

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
Salida A/V	HDMI
Soporte de Audio	Sí
ID del Conjunto de Chips	NXP Semiconductors PTN3361B

Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 5.1

Conector(es)

Conector A	DisplayPort (20 pines)
Conector B	HDMI (19 pines)

Observaciones /
Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o en la fuente de video (debe tener soporte para el paso de señales DVI o HDMI)
-------------------------------------	--

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	10%-85%RH

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	8.3 in [21 cm]
Longitud del Producto	10.4 in [26.5 cm]
Ancho del Producto	1.0 in [25.0 mm]
Altura del Producto	0.6 in [14.0 mm]
Peso del Producto	1.1 oz [32.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [16.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.4 oz [41.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Convertor DisplayPort a HDMI
---------------------	------------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.