

Adattatore DisplayPort a HDMI con audio USB

ID prodotto: DP2HDMIUSBA



L'adattatore DisplayPort® a HDMI® con audio USB DP2HDMIUSBA offre una conveniente soluzione per il collegamento di un HDTV dotato di HDMI a un dispositivo con uscita DisplayPort, senza i costi di aggiornamento della TV per una maggiore compatibilità. Il convertitore/adattatore DisplayPort a HDMI si presenta con un design compatto che richiede il minimo spazio; viene alimentato, inoltre, tramite connessione USB e non richiede alimentazione esterna o prese di corrente. È sufficiente collegare i connettori USB e Mini DisplayPort integrati a un PC o un Mac® e utilizzare il cavo HDMI alla lunghezza desiderata per connettere il televisore/monitor. L'audio analogico a 2 canali passerà attraverso il collegamento HDMI offrendo i segnali video e l'audio abbinato con la comodità di un solo cavo HDMI. DP2HDMIUSBA è un adattatore passivo che necessita di una porta DP++ (DisplayPort++): ciò significa che anche i segnali DVI e HDMI possono essere trasmessi attraverso la porta. Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere
- Permette di continuare a utilizzare il monitor HDMI® esistente con il dispositivo dotato di uscita DisplayPort
- Offre contenuti audio/video dal PC o Mac DisplayPort ai dispositivi A/V (HDTV o ricevitore) offrendo

un'area di visualizzazione di dimensioni maggiori e un'esperienza audio di qualità superiore

Caratteristiche

- Video DisplayPort® con pass-through audio USB a un singolo cavo HDMI®
- Supporta risoluzioni per HDTV fino a 1080p (1920x1080)
- Alimentato tramite USB - non sono necessari alimentatori esterni
- Supporta l'audio a 2 canali senza compressione, come LPCM
- Cavo di facile utilizzo, non richiede software o driver

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Passivo
Ingresso AV	DisplayPort - 1.2 DisplayPort - 1.2
Uscita AV	HDMI - 1.4
Audio	Sì
Standard del settore	DisplayPort® 1.1a HDMI® ad alta velocità

Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio surround 5.1

Connettore/i

Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin)
--------------	--------------------------

		1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin)
<hr/>		
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Porta DP++ (DisplayPort ++) necessaria per scheda video o sorgente video (deve essere supportato il pass-through DVI e HDMI)
<hr/>		
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Rosso - Alimentazione
<hr/>		
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
	Consumo energetico	2W (max)
<hr/>		
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Umidità	10~85% RH
<hr/>		
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza del cavo	24.0 in [610 mm]
	Lunghezza prodotto	27.6 in [70 cm]
	Larghezza prodotto	2.2 in [5.5 cm]
	Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso prodotto	3.0 oz [84.8 g]
<hr/>		
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1

Lunghezza Confezione	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [14 mm]
Peso spedizione (confezione)	0.2 lb [0.1 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore DisplayPort e audio USB a HDMI
-----------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.