

DisplayPort naar HDMI Adapter met USB-audio

Productcode: DP2HDMIUSBA



De DP2HDMIUSBA DisplayPort naar HDMI Adapter met USB-audio is een kosteneffectieve oplossing voor het aansluiten van een TV-toestel met HDMI op een apparaat met DisplayPort-uitgang, terwijl u de kosten bespaart van het alleen wegens compatibiliteit moeten upgraden van de televisie. De compact uitgevoerde DisplayPort naar HDMI adapter heeft maar weinig ruimte nodig en wordt gevoed via de USB-verbinding, zodat er geen externe voeding of stopcontact nodig is. Sluit gewoon de USB- en Mini DisplayPort-connectoren aan op een PC of Mac® en een HDMI-kabel van de gewenste lengte op een TV/monitor. Het 2-kanaals analoge audiosignaal maakt gebruik van de HDMI-verbinding en de video met de bijbehorende audiosignalen worden doorgegeven via een enkele HDMI-kabel. DP2HDMIUSBA is een passieve adapter die een DP++ poort nodig heeft (DisplayPort++), wat betekent dat er via de poort ook DVI en HDMI-signalen kunnen worden doorgegeven. Met 3-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen
- Blijf uw bestaande HDMI-monitor gebruiken met uw nieuwe DisplayPort-apparaat
- Geef audio- en videomateriaal weer vanaf uw pc of Mac met DisplayPort op uw audio/video-apparaten (HDTV of receiver) voor een betere audiovisuele weergave.

Eigenschappen

- DisplayPort-video met USB-audio via een enkele HDMI-kabel
- Ondersteuning van resoluties tot 1080p (1920x1080)
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Ondersteunt niet-gecomprimeerde 2-kanaals audio, zoals LPCM
- Gemakkelijk in het gebruik, geen software of drivers nodig

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Passief
AV-ingang	DisplayPort - 1.2 DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	HDMI - 1.4
Audio	Ja
Industriestandaarden	DisplayPort® 1.1a High Speed HDMI®

Prestaties

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	5.1 Surround-geluid

Connector(en)

Connector A	DisplayPort (20-polig) USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B	HDMI (19-polig)

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Systeem- en kabelvereisten	DP++ (DisplayPort++) poort vereist op videokaart of videobron (doorgave van DVI en HDMI dient te worden ondersteund)
-------------------------------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	Rood - Power
-----------------	--------------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Vermogensopname	2W (max)

Gebruiksomge-
ving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	10% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	24.0 in [61 cm]
Lengte product	27.6 in [70 cm]
Breedte product	2.2 in [55 mm]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]
Gewicht product	3.0 oz [84.8 g]

Verpakkingsinf-
ormatie

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [14 mm]



Verzendgewicht
(verpakt) 3.2 oz [92 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd DisplayPort en USB-audio naar HDMI-adapter

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

