

DisplayPort till HDMI-adapter med USB-audio

Produkt ID: DP2HDMIUSBA



DP2HDMIUSBA adaptorn för anslutning mellan DisplayPort® och HDMI® med USB-audio är en kostnadseffektiv lösning som låter dig ansluta en HDMI-kapabel HDTV till enhet med en DisplayPort-utgång så att du slipper uppgradera din TV.

Konverteraren/adaptorn för anslutning mellan DisplayPort och HDMI har en kompakt design som tar upp minimalt med utrymme och strömförses via USB-anslutningen så att ingen otymplig extern strömkälla eller eluttag behövs. Koppla helt enkelt in de integrerade USB- och DisplayPort-kontakterna i din PC eller Mac® och använd önskad längd av HDMI-kabeln för att ansluta till TV:n/skärmen. Den analoga tvåkanalers audio-signalen passerar genom HDMI-anslutningen och levererar video-signalen och den tillhörande audio-signalen med en enda HDMI-kabel.

DP2HDMIUSBA är en passiv adapter som kräver en DP++-port (DisplayPort++), vilket betyder att även DVI och HDMI-signaler kan passera genom porten.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Den är perfekt för digitala underhållningscentra, hemmakontor, konferensrum för företag och visningar på mässor

- Behåll din befintliga HDMI®-skärm och använd den med din DisplayPort-enhet
- Sänd audio/video från din DisplayPort-kapabla PC eller Mac till dina A/V-enheter (HDTV eller mottagare) för ett större visningsområde och högre ljud

Funktioner

- DisplayPort®-video med genomströmning av USB-audio till en enda HDMI®-kabel
- Stöder HDTV-upplösningar på upp till 1080p (1920x1080)
- USB-driven - Ingen extern strömkälla behövs
- Stöder okomprimerad tvåkanalers audio som t.ex. LPCM
- Kabel som är enkel att använda, ingen mjukvara/drivrutin behövs

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-ingång	DisplayPort - 1.2
	DisplayPort - 1.2
AV-utgång	HDMI - 1.4
Audio	Ja
Industristandarder	DisplayPort® 1.1a
	Höghastighets-HDMI®

Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximal digital upplösning	1920x1200 / 1080p
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	5.1 surroundljud

Kontakt(er)

Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts)
	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Connector B	1 - HDMI (19-stifts)

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	DP++-port (DisplayPort ++) behövs på videokortet eller videokällan (Stöd för genomströmning av DVI och HDMI måste finnas)
-----------------------	---

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Röd - Ström
-----------------	-----------------

Ström

Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Strömförbrukning	2W (max)

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet	10~85 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	24.0 in [610 mm]
Produktlängd	27.6 in [70 cm]
Produktbredd	2.2 in [5.5 cm]
Produkt höjd	0.6 in [1.5 cm]
Produktvikt	3.0 oz [84.8 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
-------------------	---

Paketets längd	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Paketets höjd	0.6 in [14 mm]
Fraktvikt (förpackning)	0.2 lb [0.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - DisplayPort och USB-audio till HDMI-adapter
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.