

Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 DisplayPort vers HDMI ou VGA - Noir

Nº de produit: DP2HDVGA



Cet adaptateur de voyage DisplayPort vers HDMI + VGA vous permet de connecter votre Ultrabook $^{\text{TM}}$ ou votre ordinateur portable avec DP à n'importe quel écran VGA ou HDMI $^{\text{R}}$.

Pourquoi conserver plusieurs adaptateurs quand un seul suffit ? Grâce à ce simple adaptateur DisplayPort vers VGA et HDMI, votre ordinateur sera en mesure de communiquer avec n'importe quel écran moderne de salle de conférence ou de classe. Une solution plug-and-play idéale pour les applications de bureau BYOD (apportez votre propre appareil).

De plus, le convertisseur prend en charge des résolutions pouvant atteindre 1920×1200 ou 1080p. Vous pouvez donc convertir une source vidéo DisplayPort en HDMI ou VGA sans compromettre la qualité vidéo.

L'adaptateur de voyage audio-vidéo maximise la portabilité grâce à sa conception compacte et légère. Sa conception pratique rend cet adaptateur aussi transportable que votre ordinateur portable. Il peut être facilement rangé dans sa sacoche ou son étui de transport et évite de devoir emporter plus d'un adaptateur.

Avec cet adaptateur, vous pouvez virtuellement vous rendre dans n'importe quelle salle de conférence et faire une excellente première impression par votre préparation. Vous n'aurez pas à vous sentir gêné de devoir fouiller dans votre sac à la recherche du bon connecteur. De plus, le convertisseur 2 en 1 s'installe facilement sans logiciel ni pilote.

Certifications, rapports et compatibilité















Applications

- Emmenez cet adaptateur lors de vos déplacements pour vous connecter à presque tous les écrans
- Connectez votre ordinateur portable/Ultrabook BYOD (apportez votre propre appareil) à un écran HDMI ou VGA de votre travail
- Connectez un écran VGA ou HDMI à votre ordinateur portable DisplayPort pour l'utiliser comme écran secondaire

Spécifications techniques

- L'adaptateur 2 en 1 vous permet de connecter votre ordinateur DP à tout écran HDMI ou VGA au moyen d'un simple adaptateur
- Maximisez votre portabilité grâce à un adaptateur compact et léger, que vous pouvez facilement transporter dans la sacoche de votre ordinateur portable
- Prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200 ou 1080p
- Installation plug-and-play
- Aucun adaptateur d'alimentation requis

| | | . , | | |
|---|----|-----|----|----|
| M | ลา | té | rı | eı |

Politique de garantie 3 Years

Entrée AV DisplayPort - 1.2

Sortie AV HDMI - 1.4

VGA

Prise en charge audio Oui

Performance

Maximum Cable 49.9 ft [15.2 m]





Distance To Display

Résolutions

analogiques max.

1920x1200/1080p

Résolutions

numériques max.

1920x1200/1080p

Prise en charge grand

écran

Oui

Spécifications audio

Son surround 5.1 (dépendant de la source et de la

destination vidéo)

MTBF 1,097,978 heures

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches)

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

1 - VGA (15 broches, D-Sub haute densité)

Notes spéciales / Configuration

Remarque Le port HDMI est un port passif.

Le port VGA est un port actif.

Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the

quality of your cabling

Conditions environnementales

Température de fonctionnement

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Température de

stockage

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité

Humidité relative de 10~85 %

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Longueur de câble 5.9 in [15 cm]



| | Longueur du produit | 7.5 in [19.0 cm] |
|-----------------------------|-----------------------|--|
| | Largeur du produit | 2.3 in [5.8 cm] |
| | Hauteur du produit | 0.5 in [1.3 cm] |
| | Poids du produit | 1.3 oz [37.0 g] |
| Informations d'emballage | | |
| | Quantité par paquet | 1 |
| | Longueur du Paquet | 4.1 in [10.5 cm] |
| | Largeur du Paquet | 7.9 in [20.1 cm] |
| | Hauteur du Paquet | 0.7 in [1.7 cm] |
| | Poids brut | 1.6 oz [46.0 g] |
| Contenu du paquet | | |
| | Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur DisplayPort™ vers HDMI®/VGA |
| | | 1 - Manuel d'instruction |
| Informations de garantie | | |
| | Warranty | 3 Ans |

 $^{\ ^*}$ L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis