

A/V-reseadapter: 2-i-1 DisplayPort till HDMI eller VGA

Produkt ID: DP2HDVGA



Denna DisplayPort till HDMI + VGA-reseadapter gör att du kan ansluta din DP-kapabla Ultrabook™ eller bärbara dator till en VGA- eller HDMI®-skärm.

Varför ha flera adapttrar när du bara behöver en? Med denna DisplayPort till VGA och HDMI-adapter kan du vara säker på att datorn kan samarbeta med alla skärmar i moderna styrelserum eller klassrum. Den är den idealiska plug-and-play-lösningen för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Eftersom konverteraren stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p kan du dessutom konvertera din DisplayPort-videokälla till HDMI eller VGA utan att offra videokvalitet.

A/V-reseadapttern maximerar bärbarheten med sin lilla storlek och lätta design. Denna behändiga konstruktion ser till att adapttern är lika portabel som din bärbara dator, att den enkelt får plats i datorväskan och gör att du slipper ha med dig flera adapttrar.

Med denna adapter kan du gå in i vilket styrelserum som helst redo att ge en presentation, ge ett bra första intryck och behöver inte skämmas medan du rotar omkring i väskan för att hitta rätt kontakt. 2-i-1-konverteraren installeras dessutom enkelt utan mjukvara eller drivrutiner.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet





## Användning

- Ha med dig adaptern när du reser för att ansluta till i stort sett vilken skärm som helst
- Anslut din BYOD bärbara dator/Ultrabook till en HDMI- eller VGA-skärm på jobbet
- Anslut en VGA- eller HDMI-skärm till din bärbara DisplayPort-dator och använd den som en sekundär skärm

## Funktioner

- 2-i-1-adaptorn låter dig ansluta din DP-dator till en HDMI- eller VGA-skärm med en enda adapter
- Maximera bärbarheten med en kompakt, lätt adapter som du enkelt bär med dig i datorväskan
- Stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p
- Plug-and-play-installation
- Ingen strömadapter behövs

---

### Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	DisplayPort - 1.2
AV-utgång	HDMI - 1.4 VGA
Audio	Ja

---

### Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximal analog upplösning	1920x1200/1080p

Maximal digital upplösning	1920x1200/1080p
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	5.1-surround-ljud (beroende på videokälla och mål)
Medeltid mellan fel (MTBF)	1,097,978 timmar

---

#### Kontakt(er)

Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts)
Connector B	1 - HDMI (19-stifts)
	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

---

#### Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	HDMI-porten är en passiv port.  VGA-porten är en aktiv port.
	Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling

---

#### Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	10~85 % RH

---

#### Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	5.9 in [15 cm]
Produktlängd	7.5 in [19.0 cm]
Produktbredd	2.3 in [5.8 cm]
Produkt höjd	0.5 in [1.3 cm]
Produktvikt	1.3 oz [37.0 g]

---

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	4.1 in [10.5 cm]
Package Width	7.9 in [20.1 cm]
Paketets höjd	0.7 in [1.7 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.6 oz [46.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - DisplayPort™ till HDMI®-/VGA-adapter
	1 - Instruktionsbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.