Cavo Adattatore da DisplayPort a Mini DisplayPort da 15 cm - Video UHD 4K x 2K - Cavo Convertitore da DP Maschio a Mini DP Femmina - Cavo di Prolunga Monitor da DP a mDP 1.2

ID prodotto: DP2MDPMF6IN

L'adattatore DisplayPort a Mini DisplayPort DP2MDPMF6IN trasforma un connettore Mini DisplayPort (maschio) in un normale connettore DisplayPort (maschio) semplificando il collegamento di un monitor dotato di Mini DisplayPort a un laptop dotato solamente di un'uscita DisplayPort standard (ad esempio Apple®, Toshiba® e così via).

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Consente il collegamento di monitor Mini DisplayPort, come Apple Cinema Display, a computer dotati di connessioni DisplayPort standard

Caratteristiche

• COMPATIBILITÀ: Questo adattatore non è compatibile con i monitor Thunderbolt (ad esempio, Apple A1407 Thunderbolt Display) e non è adatto all'uso con iMac in modalità Target Display; Progettato per collegare computer DisplayPort a monitor Mini DisplayPort

• CAVO DISPLAYPORT A MINI DISPLAYPORT 1.2: Cavo di prolunga da 15 cm DP maschio a mDP femmina, 4K (3840x2400p 60Hz) x 2K (2560x1600p 120Hz), 21,6 Gbps, HBR2, Audio 8Ch, MST, GTC per una precisa sincronizzazione dei canali audio e 3D Stereo

• AFFIDABILE: Adattatore DisplayPort a Mini Display Port. Connettori ABS con scarico della trazione e rivestimento in PVC impediscono lo sfilacciamento/danneggiamento da piegatura o uso improprio. La sottostruttura in metallo fornisce la schermatura EMI

• COSTRUZIONE DI QUALITÀ: cavo da 32AWG con connettori placcati in oro per una migliore integrità e affidabilità del segnale. Schermatura EMI superiore con lamina di Al-Mylar e treccia per una maggiore qualità video e audio. Retro Compatibile con DP 1.1

• CARATTERISTICHE: Lunghezza:15 cm; Colore: Nero; DP v1.2; Convertitore Standard DP Maschio a Mini-DP Femmina; Rivestimento del cavo in PVC 32AWG, Rivestimento del connettore in ABS; Schermatura: Foglio di Alluminio con Treccia; Protocolli: HBR2, MST, GTC

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Numero di conduttori	19
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
Connettore/i		
	Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin)
	Connettore B	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Umidità	5%-90% umidità relativa (senza condensa)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Diametro filo	32 AWG

	Dimensioni max connettori	0.8 in [20 mm]
	Lunghezza del cavo	6.0 in [152.4 mm]
	OD cavo	0.2 in [4.7 mm]
	Lunghezza prodotto	5.9 in [15.0 cm]
	Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
	Altezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
	Peso prodotto	0.5 oz [14.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	3.9 in [9.9 cm]
	Package Width	7.9 in [20.0 cm]
	Package Height	0.9 in [2.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	0.9 oz [26.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Adattatore DisplayPort a Mini DisplayPort
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.