

## 15 cm DisplayPort naar Mini DisplayPort Videokabel Adapter - M/F

Productcode: DP2MDPMF6IN



De DP2MDPMF6IN DisplayPort naar Mini DisplayPort-adapter maakt van een Mini DisplayPort-aansluiting (mannelijk) een gewone DisplayPort-aansluiting (mannelijk), waardoor het gemakkelijk is om een monitor met Mini DisplayPort-aansluiting aan te sluiten op een laptop die alleen is voorzien van een standaard DisplayPort-uitgang (zoals Apple®, Toshiba® enz.).

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Mini DisplayPort-monitoren zoals Apple Cinema Displays kunnen worden aangesloten op computers die zijn uitgerust met standaard DisplayPort-aansluitingen

### Eigenschappen

- Ontworpen en vervaardigd naar DisplayPort versie 1.2-specificaties
- Gegoten vergrendelbare connectoren met trekcontlasting

---

#### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19

Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)

---

Connector(en)

Connector A	DisplayPort (20-polig)
Connector B	Mini-DisplayPort (20-polig)

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	5%-90% RV (geen condensatie)

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	32 AWG
Max. afmeting connector	0.8 in [20 mm]
Kabellengte	6.0 in [15.2 cm]
Buitendiameter kabel	0.2 in [4.7 mm]
Lengte product	5.9 in [15.0 cm]
Breedte product	0.8 in [19.9 mm]
Hoogte product	0.5 in [13.6 mm]
Gewicht product	0.5 oz [14.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]



Verzendgewicht  
(verpakt) 0.8 oz [22.0 g]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd 15 cm DisplayPort® naar Mini DisplayPort Videokabel - M/F

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

