

DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 2 m

Produkt ID: DP2VGAAMM2M



Nu kan du organisera din arbetsyta med mindre stök än någonsin.

Denna unika DisplayPort™ till VGA-kabeladapter på 2 meter har en inbyggd audioport, vilket låter dig ansluta en VGA-skärm samt högtalare till din DisplayPort-utrustade (DP) stationär dator.

Slipp sladdhärvor på skrivbordet. Med den inbyggda audioporten behöver du inte längre en separat audiokabel från din skärm eller dina högtalare direkt till din stationära eller bärbara dator. Koppla helt enkelt audiokabeln från högtalarna till kabeladaptern för en enkel och städad lösning.

För att använda adapterns audiofunktion behöver den strömföras genom USB. Anslut helt enkelt en Micro USB-kabel till adaptern från datorn, skärmen eller USB-kabelhålet för att ge tillräckligt med ström.

Adaptern garanterar att du alltid har alla anslutningar du behöver. Om audioporten på din dator är skadad eller blockerad ser denna kabeladapter till att du fortfarande har ljud tillgängligt för att se på videopresentationer, lyssna på musik medan du arbetar eller chatta med dina kollegor över Skype™.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut högtalarna och en VGA-skärm till din DisplayPort-utrustade dator med kablarna gömda och ur

vägen

- Använd i ditt styrelserum eller på dina arbetsstationer på kontoret för installationer som kräver en kabel på 2 m

Funktioner

- Skapa en trasselfri arbetsmiljö genom att placera dina audio- och videokablar bakom skärmen
- Ersätt en skadad eller blockerad audioport genom att ansluta dina högtalare till datorn direkt genom adaptern
- Ge kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	DisplayPort - 1.2
AV-utgång	VGA
Audio	Ja

Prestanda

Maximal analog upplösning	1920x1200 / 1080p (output)
Maximal digital upplösning	1920x1200 / 1080p (input)
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	Tvåkanalers stereo (3,5 mm)

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - USB Micro-B (5-stifts)
Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts)
Connector B	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
	1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

Ström		
	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Luftfuktighet	40%~50%RH
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabellängd	6.6 ft [2 m]
	Produktlängd	6.6 ft [2 m]
	Produktbredd	0.0 in [0 cm]
	Produkthöjd	0.0 in [0 cm]
	Produktvikt	4.8 oz [135.6 g]
Förpackning		
	Paketets längd	6.3 in [15.9 cm]
	Paketets bredd	5.7 in [14.6 cm]
	Paketets höjd	1.1 in [2.9 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	4.7 oz [134.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - DisplayPort till VGA-kabeladapter på 2 m med audio 1 - 0,5 m Micro USB-kabel
Warranty Information		
	Warranty	3 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.