

Cable de 3m DisplayPort a VGA - Cable Adaptador Activo DisplayPort a VGA -1080p -  
Cable para Monitor DP a VGA - Conversor DP 1.2 a VGA Convertidor - con Conector DP  
con Pestillo - Negro

ID del Producto: DP2VGAMM10B



El cable conversor DisplayPort a VGA activo (3 metros), modelo DP2VGAMM10B, permite conectar un ordenador de sobremesa o portátil equipado con DisplayPort directamente a un monitor o proyector VGA, sin necesidad de adaptadores o cables adicionales : una solución económica que permite usar un ordenador nuevo con Mini DisplayPort y un proyector o monitor VGA de generación anterior.

Además, dado que el cable conversor soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200, es posible convertir una fuente de vídeo DisplayPort a VGA sin que desmejore la calidad del vídeo.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conexión de un dispositivo VGA existente (monitor, proyector) a un dispositivo de salida con DisplayPort (PC de sobremesa o portátil)
- Permite el uso de un monitor VGA como pantalla secundaria, conectado a una salida DisplayPort
- Conexión de un ordenador con DisplayPort a un proyector VGA para presentaciones o reuniones en una sala de juntas o un auditorio

## Características

- **CABLE DISPLAYPORT A VGA:** Cable adaptador DisplayPort 1.2 (HBR2), de 3m, le permite conectar una pantalla o VGA, compatible con resoluciones 2048x1280, 1920x1200 y 1920x1080 (1080p) a 60Hz; | Pass-through EDID y DDC garantiza compatibilidad entre la fuente y la pantalla
- **COMPATIBILIDAD:** Conversor de vídeo activo digital a análogo, compatible con fuentes DP o DP++, incluyendo estaciones de trabajo, ordenadores de sobremesa (AMD/Nvidia), ordenadores portátiles, ordenadores y replicadores de puertos de forma pequeño
- **CABLE DE PANTALLA INTEGRADO:** Cable adaptador con diseño delgado y flexible y chip adaptador integrado en el conector VGA, lo cual reduce el desorden y ofrece una instalación ordenada en la oficina, sala de juntas u oficina en casa | La longitud de 3,04m tiene una distancia de alcance superior a los cables VGA convencionales
- **DISPLAYPORT CON CIERRE Y VGA CON TORNILLO DE SEGURO:** El conector DP con cierre garantiza una conexión anfitrión estable; el chip integrado en el conector VGA minimiza la pérdida de señal | Compatible con el cable VGA con tornillo de seguro, a fin de prevenir desconexiones accidentales o que el cable empiece a soltarse
- **FÁCIL DE UTILIZAR:** Ya que no se requiere software controlador, el cable conversor de vídeo DP a VGA funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo macOS, Windows y Ubuntu | Fuente DP a monitor/pantalla/proyector VGA | Cable DisplayPort (macho) a VGA (hembra)

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	Analogix - 9832

### Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	10.0 ft [3.0 m]
Resolución Analógica Máxima	1920x1200 / 1080p (Output)
Resolución Digital	1920x1200 / 1080p (entrada)

**Máxima**

Especificaciones de Audio      VGA - No Audio Support

MTBF      1,449,804 horas

---

**Conecotor(es)**

Conecotor A      1 - DisplayPort (20 pines)

Conecotor B      1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

---

**Requisitos Ambientales**

Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad HR 40% ~ 85%

---

**Características Físicas**

Color      Negro

Longitud del Cable      10.0 ft [3.0 m]

Longitud del Producto      36.0 in [91.5 cm]

Ancho del Producto      1.3 in [3.3 cm]

Altura del Producto      0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto      5.2 oz [148.5 g]

---

**Información de la Caja**

Cantidad de Paquetes      1

Longitud de la Caja      6.9 in [17.6 cm]

Ancho de la Caja      7.6 in [19.4 cm]

Altura de la Caja      1.2 in [3.1 cm]

Peso (de la Caja) del Envío      5.7 oz [162.0 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja      1 - Cable adaptador DisplayPort™ a VGA

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty      3 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

