

3 m lange DisplayPort naar VGA adapter converter kabel - DP naar VGA 1920x1200 - zwart

Productcode: DP2VGAMM10B



Met de DP2VGAMM10B 3 m lange, actieve DisplayPort-naar-VGA-converterkabel kunt u uw voor Mini DisplayPort geschikte desktop of laptop direct aansluiten op een VGA-scherm of -projector zonder extra adapters of kabels - een voordelige oplossing waardoor u uw Mini DisplayPort-computer samen met een ouder(e) VGA-scherm of -projector kunt gebruiken.

Omdat de converterkabel videoresoluties tot 1920x1200 ondersteunt, kunt u bovendien een DisplayPort-videobron op VGA aansluiten zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.

De DP2VGAMM10B wordt gedekt door een StarTech.com 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit uw bestaande VGA-scherm (monitor, projector) aan op een DisplayPort-uitvoerapparaat (desktop, laptop)
- Gebruik uw VGA-scherm als een tweede scherm, aangesloten op een DisplayPort-uitvoerapparaat
- Sluit een DisplayPort-computer aan op een VGA-projector voor presentaties of bijeenkomsten in een vergaderruimte of auditorium

Eigenschappen

- Actieve DisplayPort naar VGA conversie
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA) en HDTV-resoluties tot 1080p
- Plug & play-installatie
- LATCHING DISPLAYPORT & SCREW LOCKING VGA: Latching DP connector ensures a solid host connection, and chip built into VGA connector minimizes signal loss | Supports VGA screw locking cable to prevent cable from coming loose or accidental disconnection
- EASY TO USE: With no software or drivers required, the DP to VGA video converter cable/cord works with any OS including macOS, Windows & Ubuntu | DP Source to VGA Monitor/Display/Projector| DisplayPort Male to VGA Male Cable

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	VGA
Audio	Nee
Chipsetcode	Analogix - 9832

Prestaties

Maximale kabellengte	10.0 ft [3.0 m]
Maximale analoge resoluties	1920x1200 / 1080p (Output)
Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p (Input)
Audiospecificaties	VGA - No Audio Support
MTBF	1,449,804 uren

Connector(en)

Connector A	DisplayPort (20-polig)
Connector B	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	10.0 ft [3.0 m]
Lengte product	36.0 in [91.5 cm]
Breedte product	1.3 in [33 mm]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]
Gewicht product	5.2 oz [148.5 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.2 cm]
Package Width	7.8 in [19.7 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.3 oz [150 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	DisplayPort™ naar VGA adapterkabel
-------------	------------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

